

# Obiettivo FLDX 0,38 : 1 UST 90°

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80: 1,68 - 2,38: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede l'adattatore per obiettivo FLD/FLD+)



**Specifiche tecniche****OBIETTIVO FLDX 0,38 : 1 UST 90°**

Specifiche generali	
Tipo di obiettivo	FLDX 0,38 : 1 UST 90°
Funzionamento F/#	2.4
Rapporto zoom	1
Piattaforme	F35, FL40, F70, F80*, F90 e G100 ** *Per l'uso con F80: l'obiettivo richiede un adattatore per obiettivo (R98014421) **Per l'uso con G100: l'obiettivo richiede un adattatore per obiettivo (R9802360) e un sistema di supporto dell'obiettivo (R9802365)
Rapporto di proiezione	Chip DMD WUXGA (F35, FL40, F70 e F90): 0,38:1 WQXGA (F35, FL40, F70 e F90): 0,41:1 WQXGA + (F80): 0,54:1 Tolleranze dimensioni immagine +/-2%
Lunghezza focale	8,2 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard 133° -400° per F80, 200° -600° per F35, FL40, F70, F90 e G100
Distanza di messa a fuoco	1,6 -5 m
Zoom motorizzato	N/D
Messa a fuoco motorizzata	Si
Peso	Peso netto: 6,6 kg Peso lordo: 9,7 kg

**Generato il: 03 Nov 2023**

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).