


DP2K-6E

Kompakter DLP-Barco Alchemy-Kinoprojektor für Leinwandbreiten von bis zu 7,5 m (24 Fuß)



- **Halb so laut wie der derzeit leiseste digitale Kinoprojektor**
- **Simple Austauschmöglichkeit der UHP-Lampe sorgt für einfache Wartung**
- **vollintegrierter und DCI-konformer Projektor**

Digitale Kinoerlebnisse, wo sie niemand erwartet

Der DP2K-6E bringt kompakte, vollintegrierte und DCI-konforme digitale Kinoprojektion auch in kleine und unabhängige Kinos weltweit. Und wie!

Warum Sie den DP2K-6E lieben werden

- Kostengünstig und vollintegriert dank des integrierten Series 3-Alchemy-Moduls von Barco
- UHP-Lampen und kompaktes Design ermöglichen einfache Wartung
- Halb so laut wie der derzeit leiseste Projektor auf dem Markt und dabei äußerst kompakt
- Bewährte Barco-Qualität und Modularität jetzt auch für die kleinsten Screens

Die Elektronik der Serie 3 kombiniert Medien-Server-Funktionalitäten mit Filmverarbeitungselektronik. Weniger Einheiten führen zu mehr Zuverlässigkeit und sind benutzerfreundlicher. Einfach Bedienung dank der intuitiven „Barco Web Commander“-Benutzeroberfläche.

- Die Elektronik der Serie 3 kombiniert Medien-Server-Funktionalitäten mit Filmverarbeitungselektronik
- Weniger Einheiten führen zu mehr Zuverlässigkeit und sind benutzerfreundlicher
- Einfach Bedienung dank der intuitiven „Barco Web Commander“-Benutzeroberfläche

Technische Daten**DP2K-6E****Allgemeine technische Daten**

Panel-Auflösung	2.048 x 1.080 Pixel
Gehäuse	Hermetisch versiegelte DMD-Chips und Optikbaugruppe
Lichtausgabe	DCI-Farben: 4.800 Lumen/Nicht-DCI: 7.200 Lumen
Leuchtmittel	Duale 465-W-UHP-Lampen
Bildgröße	Bis zu 7,5 m/24,6 Fuß breit (Leinwand-Gain 1.2 bei 14 ftL)
Kontrast	1.600:1
DMD TM -Chip	3x 0,69 DC2K mit dunklem Metallic-Gehäuse
Primärobjektive	Voll motorisiert 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
Steuerungs-E/A	3x Ethernet (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D-Schnittstelle USB-Schnittstelle
Integrierter Kino-Medienprozessor	DCI 4K 2D bis zu 60 fps DCI 4K 3D (24 oder 30 fps pro Auge) DCI mit hohen Bildfrequenzen 2K 3D bis zu 120 fps (60 fps pro Auge) JPEG 2000-Bitraten von bis zu 625 MB/s 2-Kanal-Farbkorrektur MPEG-2 (4:2:0 und 4:2:2 bis zu 60 fps) 2x HDMI2.0a (bis zu 4K 2D 60 fps) 2x 3G-SDI-Eingänge 16x AES/EBU-Audiokanäle (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe für Content Connectivity und Einspielung 2x vorderseitige USB 3.0-Anschlüsse für schnelle Einspielung 2x vorderseitige USB-2.0-Anschlüsse Video-Watermarking: Civolution NexGuard Audio-Watermarking: Civolution Untertitelungssysteme: Unterstützung für SMPTE 430-10
Integrierter Speicher	1,9 TB effektiver Speicherplatz (RAID-5) / 3x im laufenden Betrieb austauschbare 2,5-Zoll-Festplatten mit 1 TB 3,9 TB effektiver Speicherplatz (RAID-5) / 3x im laufenden Betrieb austauschbare 2,5-Zoll-Festplatten mit 2 TB
Barco Web Commander	Projektor-Dashboard Projektor-Steuerungskarte Player/Editor/Planer anzeigen Automatisierung, 3D, Einspielung TMS-Integration Status des intelligenten Projektors Via HTML5-Webbrowser einschließlich Tablets für iOS & Android
Barco Communicator	Installation & Konfiguration des Projektors Aktualisierung & Wartung des Projektors
Stromversorgungsanforderungen	200–240 VAC
Abmessungen Projektor (HxBxT)	369 x 689 x 664 mm / 14,5 x 27,1 x 26,1 Zoll
Gewicht Projektor	53,8 kg/119 lbs (mit Griffmulden für einfaches Tragen)
Umgebungstemperatur	Max. 35 °C / 95 °F
Optionen	3D Add-ons Monitor mit Touchscreen einschl. Barco Commander & Communicator Pedestal CineCare Web Auro 11.1-Lizenz Barco Escape-Lizenz Live 3D*** Deckenbefestigungssatz*** (***) Roadmap)
Geräuschpegel	48 dB(A)
Anforderungen Luftstrom	43 CFM

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.