

ClickShare Hub Core

Système de salle de visioconférence modulaire pour des réunions hybrides sans effort



- **Présentation sans fil : partage de contenu 4K avec 1 bouton**
- **100 % sécurisé, crypté, géré dans le cloud**
- **Bouton ClickShare nouvelle génération avec prise en charge Wi-Fi 6E et DisplayPort USB-C™**
- **Produit durable avec le label écologique Barco A+**

ClickShare Hub Core est un système de salle de vidéoconférence sans fil modulaire conçu pour simplifier les réunions hybrides. Équipé d'un bouton ClickShare de nouvelle génération (avec Wi-Fi 6E et USB-C DisplayPort™), il permet un partage de contenu sans fil 4K sécurisé, offrant une expérience de collaboration engageante et visuellement riche.

Pour les responsables informatiques et les intégrateurs, ClickShare Hub Pro offre une solution personnalisable pour tous les types de salles, une sécurité et une conformité de niveau entreprise.

Disponible fin 2025.

Spécifications techniques

CLICKSHARE HUB CORE

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 ou supérieur macOS 14 (Sonoma) et 15 (Sequoia)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom Minimum : Processeur Intel i3 double cœur ou AMD Ryzen 7 / 8 Go de RAM / OS : Windows 10 dernière version ou Mac OS Mojave dernière version Recommandé : Processeur Intel i5 4 cœurs ou AMD Ryzen 9 / 8 Go de RAM / OS : Windows 11 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Entrées vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz HDMI 2.0
Sortie audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	1
Application ClickShare	Ordinateur de bureau et mobile *
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast *
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	1
Niveau de bruit	Maximum 25 dBA à < 30 °C Maximum 30 dBA à > 30 °C
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be et IEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et la Base Unit ClickShare Bande de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz DBS/HBS (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	Arrière : 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 1x sortie HDMI 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Device + sortie USB-C DisplayPort™ 1x USB-C 2.0 + sortie USB-C DisplayPort™ Avant : 1x USB-C 2.0/3.0
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C + 40 °C (+32°F à +104°F) Max 35 °C (95°F) à 3000m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	Oui *
Visualisation locale	Haute qualité *
Connexion réseau	LAN
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	3 ans standard
Dimensions de l'unité de base ClickShare	
Dimensions (HxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consommation électrique	Fonctionnement : 140 W (max) Veille : < 7 W (mode ECO), < 0,5 W (mode veille profonde)
Alimentation électrique	Chargeur externe USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Poids	720 g

Crée le : 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.