

# DP2K-11Cx

최대 11m(59ft) 크기의 화면에 적합한 컴팩트형 프로젝션 및 통합 미디어 서버 패키지



이 제품은 CFG BARCO(북경) ELECTRONICS CO. LTD를 통해 중국에서만 판매됩니다.

sales.gc@barco.com 자세한 내용은 다음 주소에 문의하십시오.

최대 너비가 11m인 스크린 DCI 인증 프로젝터 2kW 램프 시네마 전용 렌즈 Doremi IMBShowVault 미디어 서버 SMS DP2K-11Cx는 이 설치된 소형 디지털 시네마 극장에 적합한 저렴한 가격대의 컴팩트 솔루션입니다. DP2K-11Cx 통합 패키지에는 , , , 및 , (Screen Management Software) 및 스토리지 등이 포함되어 있습니다.

### 저비용으로 효율적 작업 수행 가능

모듈식으로 설계 서비스 비용은 낮추고 DP2K-11Cx은 되었기 때문에 조작하기 쉽고 간단합니다. 표준 디지털 시네마 램프의 밝기를 극대화함으로써 램프 사용으로 인해 드는 막대한 비용을 줄일 수 있습니다. DP2K-11Cx는 완전 통합형 디지털 시네마 패키지이기 때문에 설치 시 다른 종류의 장비를 연결, 구성 및 보정할 필요가 없습니다. 이런 효율적인 작업을 통해 스크린 업타임은 높일 수 있습니다.

### 미래지향적이고 유연한 스크린 관리

2K 및 4K 컨텐트 고속표준 JPEG2000/MPEG2 이 통합 미디어 서버는 를 모두 실행하고 프레임과 프레임을 모두 지원하는 기능이 탑재되었기 때문에 장기적인 측면에서도 이용률이 높습니다. 유연성이 뛰어난 미디어 플레이어는 및 컨텐트를 모두 실행할 수 있습니다. 표준 네트워크 인터페이스는 미디어 서버와 SMS(Screen Management System) 간의 통신을 원활하게 하여 스크린을 중앙에서 관리할 수 있게 해줍니다.

### 줄어들지 않는 이미지 화질

밀폐식 광학 엔진 Barco의 특허 인증된 완전 은 먼지의 유입을 막아 장기간 사용할 수 있으며 완전한 이미지 화질을 구현할 수 있게 해주고, 메탈 필터의 비용 효율성을 더 높여줄 수도 있습니다.

### 완전한 DCI 인증 및 3D 호환성

DCI 인증 DP2K-11Cx는 극장에서 디지털 화질로 만들어진 모든 컨텐트를 즉시 재현할 수 있습니다. 또한, 모든 주요 3D 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

## 기술 사양

## DP2K-11CX

일반 사양	
가용성	이 제품은 CFG BARCO(북경) ELECTRONICS CO. LTD를 통해 중국에서만 판매됩니다. 자세한 내용은 sales.gc@barco.com을 참조하십시오.
Digital MicroMirror Device™	0.98" DC2K dark metal devices (3 Chips)
기본 해상도	2,048 x 1,080픽셀
하우징	밀폐식 DMD 및 광학 어셈블리
램프	1.2kW -2kW
스크린 크기	최대 너비: 11m/36ft(스크린 계인 1.2 @ 14ft)
명암비율	2,000:1
디지털 비디오 입력	DVI 입력 단자 2개 단일 또는 듀얼 링크 모두 선택 가능
통합 미디어 블록	JPEG2000 2K 및 4K DCI 재생 고속 프레임 3D JPEG 2000 비트율 최대 450Mbps Dolby3D 색 보정 BluRay 3D 지원 MPEG-2 H.264 3G-SDI 입력(2) HDMI 1.3 입력(1) 16x AES/EBU 오디오 채널(2x RJ45) 4x GPI, 6x GPO(2x RJ45)
미디어 서버	2TB 고성능 스토리지(RAID-5) 핫스왑식 3.5" 하드 드라이브(3) SMS 제어용 통합 터치 스크린 관리 및 입력용 ETH(2) 전면 액세스 USB 입력(1)
SMS 소프트웨어(IMS)	플레이어/에디터/스케줄러 표시 자동화, 3D, 입력 TMS 통합
최고급 렌즈	1.2 -1.8 1.4 -2.05 1.6 -2.5 1.95 -3.2 2.4 -3.9
프로젝터 진단	통신 제어 소프트웨어 사용 SNMP 에이전트 사용
전원 요구 사항	220V
프로젝터 크기(HxWxD)	558 x 694 x 1,034mm 22.0 x 27.3 x 40.7" 참고: 프로젝터 하단에 공기 유입을 위한 최소 5cm의 여유 공간 필요
프로젝터 무게	100kg(220lbs)
주위 온도	최대 35°C/95°F
옵션	ACS-2048 3D 애드온 터치 스크린 모니터 받침대 Auro 11.1 오디오 디코더 라이브 3D: RealD 라이브 또는 Sensio RealD Ghostbusting

작성일: 21 Jun 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.