

SLM R12+ Performer

Трехчиповый цифровой проектор DLP с разрешением SXGA+ и яркостью 12000 люмен



Технические характеристики**SLM R12+ PERFORMER****Общие характеристики**

Дисплей	Трехчиповый DLP (0,95" DMD x3)
Разрешение	1400 x 1050 пиксел (SXGA+)
Светоотдача	Обычно 12000 люмен (ANSI) ($\pm 10\%$) Обычно 13500 люмен по центру поля (ANSI) ($\pm 10\%$)
Уровень контрастности	1600:1 (все поле)
Однородность яркости	90%
Форматное соотношение	4:3
ScenePgiX	Горизонтальное и вертикальное смещение краев
Перемещение объектива	Вертикаль: x> -10% до +110% Горизонталь: x> -50% до +50% (небольшие отличия в зависимости от типа объектива) (объективы с малым расстоянием проецирования имеют меньшее смещение)
Тип и питание ламп	2,2 кВт ксенон
Срок эксплуатации лампы (типично)	1000 часов
Особенности	"Картинка в картинке" (до двух источников одновременно на экране) Обработка цветов P7 (сопоставление цветов)
Ориентация	Стол/потолок/горизонтально/вертикально
Ввод	Вход SDI/HD-SDI/DVI 1x YUV1 (на RCA/"тюльпан") 1x композитное видео (на RCA/"тюльпан") 1 разъем S-Video (на 4-контактном разъеме mini-DIN) Совместимость Все текущие видеоисточники (PAL, SECAM, NTSC) в композитном, S-VHS, компонентном формате или формате RGB Все текущие источники HDTV Все форматы компьютерной графики от VGA, SVGA, XGA, SXGA, full HD до UXGA
Коммуникационный порт	10/100 Мбит/с Ethernet (на RJ45) -опционально RS-232 ИК внешний 2 триггера 12 В
Соединение сети	10/100 base -T Управление с помощью Projector Toolset
Мощность переменного тока	220 -240 В переменного тока ($\pm 10\%$)/50-60 Гц
Энергопотребление	2750 Вт
Уровень шума	Обычная работа 62,5 дБ
Габариты	492 x 876 x 585 мм
Вес	56 кг
Правила безопасности	Соответствие требованиям UL1950 и EN60950
Электромагнитная совместимость	Соответствует требованиям и правилам FCC, часть 15 класс A и CE EN55022 класс A

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com