

# ClickShare CX-30

Bezproblemowe konferencje bezprzewodowe w małych i średniej wielkości salach konferencyjnych



- **Funkcje interaktywne:** obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- **Zwiększona współpraca z 2 źródłami na ekranie**
- **Prowadź spotkania wideo za pomocą laptopa, wykorzystując Buttona lub aplikację.**
- **W 100% bezpieczne, zaszyfrowane i zarządzane w chmurze**

ClickShare CX-30 umożliwia bezprzewodowe prezentacje i wideokonferencje w średniej wielkości salach konferencyjnych. Gdy wejdiesz do sali konferencyjnej, ClickShare automatycznie połączy Cię z urządzeniami w pomieszczeniu, takimi jak kamery, mikrofony, głośniki, listwy dźwiękowe i wyświetlacze.

Rozpocznij spotkanie na swoim laptopie w ciągu kilku sekund, korzystając z preferowanej platformy do wideokonferencji. Ułatw sobie spotkania hybrydowe za pomocą jednego kliknięcia przycisku ClickShare lub aplikacji ClickShare, zarówno dla pracowników, jak i gości.

## Product specifications

## CLICKSHARE CX-30

### Ogólne specyfikacje

System operacyjny	Windows 10 and higher macOS 11 (BigSur) and higher Android v11 and higher (ClickShare App) iOS 14 and higher (ClickShare App)
Wymagania systemowe	For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor or AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 latest build or Mac OS Mojave latest build Recommended: Intel i5 4-core processor or AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 latest build or Mac OS latest build
Wyjścia wideo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Wyjście audio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Przyciski ClickShare	2
Aplikacja ClickShare	Desktop & Mobile
Protokoły natywne	Airplay, Google Cast, Miracast
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (z przyciskami i/lub aplikacją)	2
Poziom hałasu	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C
Protokół uwierzytelnienia	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protokół transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Zasięg	Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band 2.4 GHz and 5 GHz (DFS)
Pasma czystości	2.4 GHz and 5 GHz (DFS) channels supported in select number of countries)
Połączenia	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (front); 1x USB-A 2.0 (front) -only Gen2: 1x USB-C 3.0 (front); 1x USB-A 3.0 (front)
Zakres temperatury	Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) Max: 35°C (95°F) at 3000m Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Wilgotność	Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
System antywłamaniowy	Kensington lock
Certyfikaty	FCC/CE
Obsługa ekranu dotykowego i interaktywność	Yes
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	via App or Button
Widok lokalny	Yes
Połączenie sieciowe	LAN & WiFi
Zarządzanie i raportowanie	Yes
Gwarancja	1 year standard. 5 years coverage upon registering via SmartCare
<b>Wymiary jednostki podstawowej ClickShare</b>	
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Pobór energii	Operational: 5-10W, 24W Max
Zasilacz	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (only Gen2)
Waga	900 gr

Last updated: 19 Sep 2024

© 2024 Barco nv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich właścicieli. Ze względu na ciągłe innowacje, informacje i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Sprawdź [www.barco.com](http://www.barco.com), aby uzyskać najnowsze specyfikacje.