

# Evo20

高分辨率商务演示投影机

evo20设计用于商务用户和公司。其具有SXGA+分辨率DLP®技术和卓越的兼容性，可与相连的任何装置配合使用。无法投影图像时，发言者无需再紧张，也无需再拨打支持电话。SXGA+几乎是常规XGA的工作空间的翻倍，可以提供非常广泛的兼容性，从高分辨率笔记本和笔记本电脑到图形工作站。

## RealColor色彩管理套装

RealColor色彩管理套件确保完美的色彩再现并让用户能够定义所需的白点，或者让来自投影机的图像色彩和屏幕或打印件上的图像进行匹配，以获得真正的色彩成像。产品演示和公司概貌与实物和印刷物一样出色。在evo20中，RealColor进一步利用VIDI™投影灯技术来提高色彩，并长时间保持图像质量。

## 专业质量视频

evo20具有内置高性能视频处理，在所有模拟和数字源的设定中均可提供专业质量视频。

## 出色的画质

关于演示的更重要一点是如何传达信息，以及如何让观众理解。凭借VIDI™投影灯和RealColor色彩管理技术，evo20可提供卓越的色彩和图像精度。

## 低操作噪音

在许多紧张的环境中，投影机的噪音会令人厌烦，但evo20不会出现这种情况。它完全是由镁和陶瓷等特殊材料制成，噪音低。底座用于散热，所有移动部件可从底座分离，以便产生更小噪音。

## 简单安全的资产管理

使用内置网络可通过简单的网页界面或专用ProNet.Manager资产管理软件进行远

使用内置网络可通过简单的网页界面或专用ProNet.Manager资产管理软件进行远程资产管理。并且可以轻松整合到基于IP和RS232C的控制系统。此外，4位数PIN码保护可防止非授权使用。

### **高性能光学器件**

精密磨光变焦镜头具有镜头移动功能，可获得无失真成像、卓越的锐度和对焦，由世界领先的镜头制造商制造。正面进行灯具更换可减少所有安装情况的维护需要和运行成本。

### **完美适合广泛应用**

evo20不仅完美适合商务演示，还非常适用于财务模型、产品可视化、数据库管理、工程设计、研发以及任何图形要求高的作业等详细的演示。