

# Fiberlink

Adds fiber-optic technology to the solution for guaranteed quality of the final picture with a reach up to 300 meters.



## Технические характеристики

## FIBERLINK

---

### Общие характеристики

---

Область действия	300 meter cascable
Сигнал	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1,5 Gig/sec</li><li>▪ no compression</li><li>▪ full quality stream to LED display</li><li>▪ Proprietary transmission</li><li>▪ error detection and correction protocol</li></ul>

---

Соответствие требованиям к использованию IP 65 fiberoptic connectors  
вне помещений

---

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

The logo for BARCO, consisting of the word "BARCO" in white, uppercase letters on a red rectangular background.