

# ClickShare CSE-800

Draadloos presentatie- en samenwerkingssysteem voor boardrooms en vergaderruimtes



- Draadloze verbinding met het centrale scherm
- Verbeterde beveiligingsfuncties
- Tot 8 gebruikers tegelijkertijd op het scherm
- Delen vanaf laptop, tablet of smartphone
- Moderatie, blackboarding en annotatie
- Maakt eenvoudig verbinding met bestaande AV- en IT-apparatuur
- 4K DCI
- Geleverd met 4 Buttons

De CSE-800 is ontworpen om de ClickShare-ervaring naar boardrooms, high-end vergaderzalen en vergaderzalen te brengen. De CSE-800 is het krachtigste systeem in de ClickShare-familie en introduceert een aantal unieke functies, waaronder het gelijktijdig delen door maximaal 8 personen, automatisch en handmatig modereren en blackboarding en annotatie. De CSE-800 is ontworpen voor bedrijfsuitrol en biedt verbeterde beveiligingsfuncties, een breder scala aan connectiviteitsopties - waaronder AirPlay en Google Cast-ondersteuning voor niet-HDCP-inhoud - en centraal beheer. Gebruikers pluggen eenvoudig een USB-apparaat - de ClickShare-knop - in hun pc of Mac en klikken op de knop om de inhoud van hun laptop op het grote scherm in de vergaderruimte te krijgen. Met de ClickShare-apps kunnen gebruikers ook inhoud van hun laptop, mobiele telefoon of tablet delen. Zorg dat de laatste firmware-versie geïnstalleerd is op je basisstation om de beste ervaring te krijgen met de bureaubladapp.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

## De kracht van interactieve samenwerking

De CSE-800 heeft twee HDMI-ingangen en -uitgangen. Er is een directe verbinding met oudere apparatuur en eenvoudige integratie met conferentiesystemen, en twee 4K DCI-schermen kunnen worden aangestuurd door één basisstation. Bovendien maken de 2 netwerkverbindingen een afzonderlijke en gelijktijdige verbinding met meerdere netwerken mogelijk (bijv. Gast-en bedrijfsnetwerken) en bieden ze extra veiligheid en gemak voor gebruikers. De CSE-800 maakt het mogelijk voor tot 8 personen om gelijktijdig inhoud te delen, zorgt voor een verbinding met het centrale scherm en stimuleert samenwerking.

De moderatiefunctie is speciaal ontworpen voor gebruik in grotere vergaderzalen, waarbij meerdere mensen tegelijkertijd delen. Om te voorkomen dat snel van scherm wordt gewisseld, waardoor de inhoud moeilijk te volgen is, kan een moderator handmatig selecteren wanneer en welke inhoud op het scherm wordt weergegeven, wat zorgt voor een geweldige ervaring voor alle bezoekers. De moderatiefunctie kan op elk moment worden uitgeschakeld, waardoor het systeem terugkeert naar de normale bedrijfsmodus van ClickShare, waarbij inhoud wordt gedeeld met een klik op de button. Voor het gebruiksgemak kunnen de beveiligingsfuncties van de CSE-800 worden ingesteld op een van de drie vooraf gedefinieerde niveaus, afhankelijk van het beleid en de behoeften van het bedrijf.

ClickShare introduceert touchback-ondersteuning en ideation in uw boardrooms. Start elke applicatie vanaf je laptop en bedien deze vanaf het scherm. Met een paar drukken op het scherm kan je presentaties openen, mails delen en een video starten. Focus op je publiek en inhoud in plaats van op je presentatietool.

### **Past perfect bij Barco UniSee**

De CSE-800 is ook een van de bouwstenen van de Barco Ideation Wall voor interactieve en collaboratievergaderingen. Door simpelweg een Barco UniSee LCD-videomuur te combineren, een speciaal ontworpen Touch-frame voor Barco UniSee en een ClickShare CSE-800 die kant-en-klare ondersteuning voor aantekeningen, blackboarding en touchback ondersteunt, creëer je een uniforme ervaring in je vergaderruimte, zodat je geniet van zowel de interactiviteitsfuncties die onze ClickShare-oplossing voor draadloze samenwerking biedt als de naadloze kijkervaring van Barco UniSee, nog nooit eerder vertoond op LCD-videomuren.

De CSE-800 is gemaakt met ISO 27001-gecertificeerde stromen en processen.

Door ClickShare CSE-800 toe te voegen aan je vaste vergaderruimte (zoals een Microsoft Teams-of Zoom-ruimte), verbeter je de interactiviteit, productiviteit en samenwerking in je Microsoft Teams-en Zoom-vergaderingen. Het brengt de focus van vergaderen terug naar echt samenwerken.

## Product specificaties

## CLICKSHARE CSE-800

### General specifications

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssysteem                        | Windows 10 32 & 64 bit<br>macOS 10.14/10.15 (Catalina)<br>Android 9 & 10 (ClickShare-app)<br>iOS 11, 12 & 13 (ClickShare-app)                                                                                                              |
| Video-uitgangen                          | 2x HDMI 1.4b                                                                                                                                                                                                                               |
| Video-ingangen                           | 2x HDMI 1.4b                                                                                                                                                                                                                               |
| Uitvoerresolutie                         | 4K DCI (4096x2160) @ 60Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Invoerresoluties                         | 4K DCI (4096x2160) @ 60Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Audio                                    | Via HDMI, analoog via audioaansluiting 3,5mm, S/PDIF                                                                                                                                                                                       |
| AirPlay-ondersteuning                    | iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15                                                                                                                                                                                                       |
| Google Cast-ondersteuning                | Android 8.1 Oreo                                                                                                                                                                                                                           |
| Framesnelheid                            | Met HDMI-poort:<br>Tot 60 fps met één poort @ 4K<br>Tot 30 fps met twee poorten @ 4K*<br><br>Met de ClickShare Button of -apps:<br>Tot 30 fps @1080p                                                                                       |
| Aantal bronnen tegelijk op het scherm    | 8 (4 per scherm)                                                                                                                                                                                                                           |
| Aantal gelijktijdige verbindingen        | 40 (knop en/of app)                                                                                                                                                                                                                        |
| iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit | Delen van documenten, browser, camera voor zowel Android-als iOS-toestellen via de ClickShare-app of via AirPlay/Google Cast                                                                                                               |
| Uitgebreide desktop                      | Beschikbaar voor Windows, vereist het Clickshare Extension pack.                                                                                                                                                                           |
| Authenticatieprotocol                    | WPA2-PSK in zelfstandige modus<br>WPA2-PSK of IEEE 802.1X met de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus                                                                                                                               |
| Protocol voor draadloze overdracht       | IEEE 802.11 a/b/g/n en IEEE 802.15.1                                                                                                                                                                                                       |
| Bereik                                   | Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit                                                                                                                                |
| Frequentieband                           | 2,4 GHz en 5 GHz (niet alle DFS-kanalen ondersteund. U kunt alle details vinden in de whitepaper over netwerkimplementatie)                                                                                                                |
| Verbindingen                             | 2x Ethernet LAN 1Gbit<br>2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (achterkant); 2x USB 3.0 (voorkant)<br>Audio analoge line-out op mini-aansluiting (3.5mm), digitaal S/PDIF                                                                                 |
| Geluidsniveau                            | Max. 25 dBA bij 0-30°C<br>Max. 30 dBA bij 30-40°C                                                                                                                                                                                          |
| Temperatuurbereik                        | In bedrijf: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F)<br>Max.: 35°C (95°F) op 3.000 m<br>Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)                                                                                                                  |
| Vochtigheid                              | Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie<br>In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie                                                                                                             |
| Antidiefstalsysteem                      | Kensington-slot                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificeringen                          | FCC/CE                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantie                                 | Standaard 3 jaar<br>Verlenging tot 5 jaar mogelijk                                                                                                                                                                                         |
| *Opmerking                               | *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment. |

### ClickShare Base Unit dimensions

|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (H x B x D) | 46,2mm x 282,3mm x 206,5mm (excl. antennes) / 1,8" x 11,1" x 8,1"<br>146,4mm x 282,3mm x 206,5mm (incl. antennes) / 5,8" x 11,1" x 8,1"                                                                                                   |
| Voeding                | Standaardstekker (110/220 V wisselstroom)                                                                                                                                                                                                 |
| Energieverbruik        | Normaal gebruik:<br>90W bij volledig gebruik<br>52W bij normaal gebruik (2 HDMI-uitgangen verbonden, 1 HDMI-ingang verbonden, gedeeld met 4 personen)<br>ECO-modus: 30W<br>Stand-bymodus met netwerk: < 1W<br>Diepe stand-bymodus: < 0,5W |
| Gewicht                | 2,2kg / 4,85 lbs                                                                                                                                                                                                                          |

Laatst bijgewerkt: 20 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.