

ClickShare CX-30

中小規模の会議室向けのシームレスなワイヤレスコンファレンス



- インタラクティブ機能：タッチバック、アノテーション、ブラックボード
- 画面上の2つのソースの使用によるコラボレーションの向上
- ボタンまたはアプリを使用してノートパソコンからビデオ会議を実施
- 100%安全、暗号化、クラウド管理

ClickShare CX-30により、中規模の会議スペースでのワイヤレス会議が可能になります。会議室に入ると、ClickShareが自動的にカメラ、マイク、スピーカー、サウンドバー、ディスプレイなどの会議室のデバイスに接続します。

お好みのビデオ会議プラットフォームを使用して、ノートパソコンから数秒で会議を開始できます。ClickShareボタンまたはClickShareアプリをワンクリックするだけで、従業員もゲストも簡単にハイブリッド会議に参加できます。

技術仕様

CLICKSHARE CX-30

ClickShare Base Unit 寸法	
寸法 (HxWxD)	34 mm x 135 mm x 135 mm
電源	標準110/220V ACプラグまたはUSB-C
消費電力	動作: 5 ~ 10W、最大 24W
重量	900 gr
一般仕様	
オペレーティング・システム	Windows 10以降、 macOS 11 (BigSur) 以降。 Android v11以降 (ClickShareアプリ)、 iOS 14以降 (ClickShareアプリ)
システム要件	Microsoft TeamsまたはZoomをスムーズに使用するための要件は以下のとおりです。 最低要件: Intel i3デュアルコアプロセッサ/8GB RAM/OS: Windows 10最新ビルドまたはMojave最新ビルド 推奨: Intel i5 4コアプロセッサ/8GB RAM/OS: Windows 10最新ビルドまたはMac OS最新ビルド
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz HDMI 1.4bまたはUSB-C DisplayPort 1.2
オーディオ出力	USB, HDMI
USB	1 X USB-A、1 X USB-C
ClickShareボタン	2
ClickShare App	デスクトップとモバイル
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
同時接続の最大数 (ボタンやアプリを使用)	32
ノイズレベル	最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C
認証プロトコル	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
接続距離	ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m (100フィート) 周波数帯域2.4GHzおよび5GHz (DFS)
周波数帯域	2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応)
接続	1x イーサネット LAN 1 Gbit 1x USB Type-C 3.0 (フロント)、1x USB Type A 3.0 (フロント)
適用温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管: 0~90%相対湿度、結露なし 動作: 0~85%相対湿度、結露なし
盗難防止システム	ケンジントンロック
証明書	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	あり
ワイヤレスコンファレンス	アプリまたはボタン経由
ローカルビュー	あり
ネットワーク接続	LAN および Wi-Fi
Management and reporting	あり
保証	1年間が標準 SmartCare による 5年のカバレッジ

生成日: 18 Apr 2024

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。