

# Galaxy NW-7

Трехчиповый цифровой 3D-стереоскопический DLP-проектор с поддержкой сети, 7 000 люмен, WUXGA



**Технические характеристики****GALAXY NW-7**

<b>Общие характеристики</b>	
Светоотдача	7000 люмен
Уровень контрастности	до 2000:1
Разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
Тип микросхемы	Трехчиповый проектор DLP
Лампа	Ксеноновая лампа 1,5 кВт
Гарантия лампы	Гарантированный срок службы 1000 ч
Вес	70 кг (154,2 фунтов)
Габариты (WxLxH)	590 x 913 x 345 мм (23,22 x 35,94 x 13,58 дюйма)
Перемещение объектива	По горизонтали до +/- 65 % По вертикали до +/- 110 %
Стандартные входы	1 разъем 5-BNC (RGBHV, RGBS или RGBsB) 1 композитный видеоразъем (BNC) 1 разъем S-Video (4-штырьковый мини-разъем DIN) Сдвоенный двухканальный разъем DVI 3 входа для синхронизации стерео (мини-разъем DIN)
Факультативные входы	Один свободный уровень (см. варианты)
Коммуникационный порт	RS232 (на D9) Ethernet со скоростью 10/100 Мбит/с (на RJ45)
Видео	Видеосигналы PAL, SECAM, NTSC в композитном, S-video, компонентном или RGB-формате Все используемые стандарты ТВЧ (720i, 720p, 1080i, 1080p) в компонентном или RGB-формате
Данные	Все форматы компьютерной графики до уровня QXGA при 120 Гц Аналоговые источники с частотой следования пикселей до 270 МГц Источники DVI с частотой следования пикселей до 270 МГц
Безопасность	ETL60950 и EN60950 Соответствие стандарту CE Соответствие стандарту CCC
Мощность переменного тока	200-240 В
Максимальная потребляемая мощность	2800 Вт/9560 БТЕ

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**