

# iD NR-6

Network-centric, SXGA+, 6,000 lumens single-chip DLP projector



**技术规格****ID NR-6**

一般规格	
光输出	6,000 ANSI 流明
对比度	2,000:1
分辨率	1400x1050 SXGA+
芯片类型	单片 DLP, 采用 BrilliantColor 处理技术
灯泡	2x250W UHP
灯泡寿命	1,500 小时/灯泡
净重	12,9 公斤 (28 磅) / 17,5 公斤 (38,5 磅) 装运重量
尺寸(宽x长x高)	195 x 415 x 590 毫米 / 7.68 x 16.34 x 23.23 英寸
镜头垂直转换	-30% 到 +110%
输入	<ul style="list-style-type: none"><li>1x 5-BNC: RGBHV、分量视频</li><li>1x 复合视频 (BNC)</li><li>1x S-视频</li><li>1x VGA (D15 连接器)</li><li>1x DVI-D 选配 SDI 输入</li></ul>
通信端口	1x RS232
视频	<ul style="list-style-type: none"><li>PAL、SECAM、NTSC 信号</li><li>复合、S-视频、分量或 RGB 格式</li><li>目前全部 HDTV 标准 (720i、720p、1080i、1080p)</li></ul>
数据	<ul style="list-style-type: none"><li>DVI 信号源, 高达 SXGA+</li><li>苹果 Macintosh 格式</li><li>电子工作站, 分辨率高达 1600 x 1200 / 75 Hz</li><li>全部计算机图形格式, 高达 UXGA / 75 Hz</li></ul>
扫描频率	<ul style="list-style-type: none"><li>横向 15kHz - 110Hz</li><li>纵向 25Hz - 150Hz</li></ul>
安全级别	兼容 UL1950 和 EN1950
电磁干扰	兼容 FCC 规则与规范
电源	90-254 VAC / 50-60Hz
更大功耗	2,400 BTU/小时
机载显示器服务器	<ul style="list-style-type: none"><li>奔腾 M 1.6 GHz 处理器</li><li>512 MB RAM、40GB 硬盘</li><li>微软 Windows XP 多语言 OS</li><li>巴可信号源和布局选择软件</li><li>巴可集中化控制与维护软件</li></ul>

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。