


LENTE GC (1.5 - 2.0: 1)



Especificaciones del producto**LENTE GC (1.5 - 2.0: 1)**

Especificaciones generales	
Tipo de lente	LENTE GC (1.5 -2.0: 1)
ratio de desplazamiento	1.5 -2.0 : 1
Relación focal	2 (gran angular) -2,2 (telescopico)
Relación de zoom	1,33x
Distancia focal	31,8-42,1 mm
Rango de enfoque	50" -500"
Distancia de proyección	1,64-21.75 m
peso	Neto: 3,5 kg Bruto: 5.5 kg
zoom motorizado	Si
foco motorizado	Si

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.