

# ClickShare CX-50

Conferência sem-fio de ponta para grandes espaços de reuniões e salas de reuniões



- **Recursos interativos: touchback, anotação e quadro-negro**
- **Maior colaboração com 2 fontes na tela**
- **Rede avançada (Wi-Fi dual) e integração AV**
- **Entrada HDMI para compartilhamento de conteúdo de alta qualidade**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado na nuvem**

ClickShare CX-50 permite conferências sem fio em grandes espaços de reuniões e salas de reuniões. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

**Especificações técnicas****CLICKSHARE CX-50**

<b>Dimensões da unidade base ClickShare</b>	
Dimensões (AxLxP)	39mm x 200mm x 202mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 50W (máx) Em espera:
Peso	900 g
<b>Especificações gerais</b>	
Sistema operacional	Windows 10 ou macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v11 ou superior (Aplicativo ClickShare) iOS 14 ou superior (Aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Tendo em vista uma experiência tranquila no Microsoft Teams ou no Zoom. Mínimo: processador Intel i3 dual-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mojave última versão Recomendado: processador Intel i5 4-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mac OS última versão
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Entradas de vídeo	1920x1080 @30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	USB, SPDIF, jack, HDMI
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (back); 2x USB Tipo A 2.0 (back); 1x USB Tipo A 2.0 (front) Saída de linha analógica de áudio na tomada mini jack (3,5mm), S/PDIF digital
Buttons do ClickShare	2
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Número máximo de conexões simultâneas (com Buttons e/ou App): mínimo 32
<b>Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 32 aplicativo)</b>	
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletor de países)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Suporte para tela sensível a toque: sim Interatividade: sim
Conferência sem fio	por meio do App ou do Button
Vista local	Alta qualidade
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi (duplo)
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare

Gerada em: 22 Apr 2024

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.