

# Преобразователь входа ClickShare USB-C



**Технические характеристики****ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВХОДА CLICKSHARE USB-C****Общие технические характеристики**

<b>Соединения</b>	Вход: HDMI 2.0, USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) Выход: USB-C DisplayPort™ 1.2
<b>Диапазон температур</b>	Эксплуатационные температуры: от -10°C до 60°C. Температура хранения: от -10°C до 60°C.
<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	60 * 30 * 180 мм
<b>Вес</b>	100 г
<b>Box content</b>	

**Создано: 22 Dec 2025**

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

