

# SP-4816

16 毫米像素间距，6000 尼特体育场周边LED系统



## 高投资收益

凭借在显示播放行业户外 LED 大屏幕显示和视觉解决方案方面 20 多年的丰富经验，巴可公司深知如何向电视观众传达更优质的显示影像，如何让广告商在广告投入中获取更大投资收益。我们拥有顶尖的专有技术显示技术，致力于为用户进行品牌宣传，在提供高清晰度的同时，还能为广告商带来高投资回报。

**<http://www.w3.org/1999/xhtml>** **<http://www.w3.org/1999/xhtml>** **用于广播的卓越图像再现性能**

巴可公司的体育场显示装置拥有杰出的日光下可视性、出众的对比度、与专业摄像设备轻松同步功能和单色优化处理性能，能无闪烁完美再现品牌形象。巴可公司的 LED 体育场显示屏对固定和移动应用都适用。使用一台卡车便可轻松装载 225 米长的场馆周边显示屏，而且安装耗时不到 3 小时。

## 技术规格

## SP-4816

### 一般规格

像素间距	16 毫米
亮度	6000 尼特 (标准)
像素密度	11250/平方米 1046/平方英尺
LED配置	1R、1G、1B
水平观察角度	+70°/+70° 色变化
垂直视角	-10°/+35° 色变化
功率消耗	200 W/m <sup>2</sup> (标准)
散热	682 BTU/小时 (标准)
色彩处理	14 位/色
操作温度	-10°C 至 45°C (14°F 至 113°F)
工作湿度	10 至 99%
重量 / 层数	90 千克 (198.4 磅)
尺寸(宽x长x高)	2560 x 160 x 800 毫米 (100.8 x 6.3 x 31.5 英寸)
可维护性	背面
崎岖不平	IP65 (正面) /IP54 (背面)
认证	CE/ETL/RohS

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。