

# FLD 2,37–3,79:1 (EN14)

2,56–4,1:1 (SX+) / 2,37–3,79:1 (WUXGA)



**Диапазон фокусировки: 3,0–30,0 м**

- **SX+ 2,56–4,10:1**
- **1080 / WUXGA 2,37–3,79:1**

**Технические характеристики****FLD 2,37-3,79:1 (EN14)****Общие характеристики**

<b>Рабочий F/#</b>	F 2.1-2.72 Механизированная регулировка диафрагмы, F 2.1-6.5
<b>Коэффициент масштабирования</b>	1,6 Механизированное увеличение и фокусировка изображения
<b>Фокусное расстояние</b>	49,1-78,6 мм
<b>Диапазон фокусировки</b>	Стандарт: 3,0 м - 30 м
<b>Пользовательский диапазон фокусировки:</b>	Доступен расширенный диапазон фокусировки; за подробностями обращайтесь в отдел продаж
<b>Вес</b>	2,5 кг
<b>Проекционное отношение</b>	Микросхема DMD <ul style="list-style-type: none"><li>1080p/WUXGA 2,37-3,79:1</li><li>SXGA+ 2,56-4,1:1</li><li>720p 2,8-4,49:1</li><li>XGA 3,5-5,6:1</li></ul>

Допуск на размер изображения +/- 5%

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**