

RLM R6+ Performer

<P>SXGA+, 6,000 lumens three-chip DLP projector</P>



Especificações técnicas**RLM R6+ PERFORMER****Especificações gerais**

Saída de luz	6500 Center lumen 6000 ANSI Lumen
Resolução	1400 x 1050 (native)
Uniformidade de brilho	> 90% for the total screen
Razão de contraste	1600:1 (full field)
Visor	3 Chip DLP SXGA+ (resolution of 1400 x 1050 pixels (aspect ratio 4:3)).
Convergência	Max allowed convergence drift is 0.5 pixel. This is checked on vertical and horizontal midlines only. Corners are not applicable for convergence error. This is measure with TLD 1.2 lens on axis.
Recursos	<ul style="list-style-type: none">■ Autolmage■ Advanced picture-in-picture■ Seamless switching with effects■ Standard light shutter■ Advanced digital zoom■ Rigging point■ Carrying handle■ Frame■ P7 color processing
Imagem em imagem	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI)
Entradas	Fixed inputs <ul style="list-style-type: none">■ 1x Configurable 5-Wire (BNC)■ 1x Composite Video (BNC)■ 1x S-Video (4-pin mini-DIN)■ 1x analogue RGB (D15 connector)■ 1x SDI/HDS DI (+ loop through)■ 1x DVI (Digital Visual Interface)
Saídas	HDS DI/ SDI loop out
Comunicação	<ul style="list-style-type: none">■ 1x RS-232C IN (D-9 connector)■ 1x RS-232C OUT (D-9 connector)■ 1x RS-232C IN (XLR connector)■ mini-jack for wired remote control
Compatibilidade	<ul style="list-style-type: none">■ All current video sources (PAL, SECAM, NTSC) in Composite, S-VHS, Component or RGB formats■ All currently proposed HDTV, extended and improved television standards (1080i, 720p)■ All computer graphics formats from VGA, SVGA, XGA, SXGA,full HD to UXGA■ Most Macintosh computers■ Electronic workstations with a resolution up to 1600 x 1200 pixels at 75 Hz■ Most computer sources with a pixel clock up to 200 MHz■ DVI sources up to SXGA+
Compatibilidade de fonte de entrada	1600 x 1200 (max. input)
Tamanho da tela	From 1-7m / 3-23ft.recomended
Frequências de Varredura	Pixel clock >162Mhz (UXGA 60hz)
Conexão de rede	Optional (10 base-T)
Temperatura Ambiente	Max 40°C (104°F)
Lâmpada	2 x 250 W mercury Lamp warranty: 1000 hrs

Especificações técnicas**RLM R6+ PERFORMER**

Lentes	Lens	Order Nr
	TLD (HB) 0.8	R9842040
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	R9842060
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	R9842080
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	R9842100
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	R9842120
Deslocamento de Lente	Vertical: -10% to +110% Horizontal: -50% to +50% (small differences occur per lens type)	
Codificadores da lente	On zoom and focus (with TLD lenses)	
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending	
Núcleo DLP™ vedado	Standard	
Filtros de poeira	Metal filters	
Nível de Ruído	42 dB(A) (at 40°C)	
Tensão dos Cabos Elétricos	92-240 V / 50 -60 Hz	
Consumo de energia	700 W	
Dissipação de Potência	Max 2217 BTU/h	
Energia de CA	90V -255V (50 Hz -60Hz)	
Peso	Projector: 25 kg (56 lbs) Frame: 5 kg (11 lbs)	
Dimensões	W x L x H 705 x 707,8 x 316,5 mm (27.8 x 27.9 x 12.5 inch)	
Dimensões da Remessa	Width: 56 cm Height: 100 cm Depth: 100 cm Floor Space: 1 m ² Volume: 0,56 m ³ Gross Weight: 65 kg	
Regulamentos de Segurança	Compliant with UL1950 and EN60950	
Interferência Eletromagnética	Complies with FCC rules & regulations, part 15 Class A and CE EN55022 Class A	
Informações para Pedidos	Projector body (without lens): R9010270 Spare dual lamp: R9852940	

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO