

FLDX 1.2 - 1.7: 1 (EN63)

WUXGA 1.12-1.58:1 WQXGA /4K 1.20-1.70:1 F80: 1.59-2.

24: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 需要 FLD/FLD + 镜头适配器)



技术规格**FLDX 1.2 - 1.7: 1 (EN63)**

一般规格	
平台	F35、FL40、F70、F80 * 和 F90 投影机系列 * 需要镜头适配器 R98014421。F80 特定投射比: 1.59-2.24: 1 (WQXGA/4K UHD)
工作F/#	F 2.4-2.7 电动光圈F# 2.4-6.5, 带内存
变焦倍率	1.42 电动变焦和对焦, 带内存
焦距	23.95-34.02 mm
对焦范围	标准: 1.5m - 15m
净重	2.8 kg
毛重	3.4 kg
投射比例	DMD芯片 WUXGA 1.12-1.58:1 WQXGA 1.20-1.70:1 图像尺寸公差 +/-2%

生成于: 29 Jan 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。