

HDX-W20 FLEX

20,000 流明、WUXGA、三片 DLP 投影机（标配按需调光功能）



- 灵活亮度调节为标准配置
- 小巧而坚固的设计
- 有源 3D、快速预览和无线控制

HDX-W20 FLEX 是目前可提供 20,000 流明光输出的十分紧凑坚固的投影机。其显著的特点之一在于标配按需调光选项，用于灵活的光输出。

Choose your brightness

通过使用按需调光功能，您可根据您的活动充分调节投影机的光输出：光输出可在 10,000 流明到最高 20,000 流明的范围内设置，以 2,000 流明为增量。租赁公司现在可以灵活地为客户提供他们需要的光输出。

Flexible scaling

基于巴可著名的配备 Athena™ 定标器的 ImagePRO 系列，HDX 采用了可无限灵活缩放的机载图像处理技术。这样可提升创造力，并充分减少在屏幕上显示来源所需的时间。

Quick preview and wireless control

HDX-W20 FLEX 的内置彩色液晶屏可显示所有您需要的投影机状态信息，并可让您预览连接源。无论是通过一台中央 PC 还是通过用于智能手机或平板电脑的 Android 投影机控制应用程序，您都可以始终与 HDX 保持连接。

3G/BarcoLink compatibility

HDX-W20 FLEX 支持本机 3G HDS/SDI 输入，因此可以通过一根 BNC 电缆与逐行 HD 来源兼容。这也意味着 HDX 可以不通过脆弱的 DVI 光纤电缆而输入数字信号。另外，投影机还具有 BarcoLink 功能，允许通过一根 BNC 同轴电缆进行逐行 WUXGA 50/59.94/60 Hz 信号分配。

Compact projector with just five building blocks

HDX-W20 FLEX 是小巧、轻盈的 20K 流明投影机，因此易装箱，易运输，可装入标准规格的航空箱。它只有五个构件，可快速拆除和更换。

技术规格

HDX-W20 FLEX

一般规格

| | |
|-----------------------|--|
| 投影机类型 | WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机 |
| 技术 | 0.96" DMD x 3 |
| 分辨率 | 1920 x 1200 |
| 光输出 | 20000中心流明 |
| 对比度 | 1850:1 (标准) -2600:1 (高对比度模式) |
| 亮度均匀性 | 90% |
| 宽高比 | 16:10 |
| ScenergiX | 水平与垂直边缘融合 |
| 镜片类型 | TLD + |
| 透镜范围 | TLD 0.73:1; 1.2:1; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1 |
| 光学镜片移动 | 垂直: -30%到+120%/水平: -40%到+40% (记忆型变焦镜头) |
| 色彩纠正 | P7 |
| 灯 | 2.5千瓦疝气灯 |
| 灯泡寿命 (典型) | 1000 小时 |
| 可带灯运输 | 是 |
| 灯箱, 迅速更换 | 是 |
| 客户灯泡更换 | 是 |
| 灯具保修 (现场更换/工厂更换) | 90 天, 500 小时/按比例 750 小时 |
| 封装DLP™内核 | 标准 |
| 挡光板 | 标准 |
| 画中画 | 同时处理两个信号源 |
| 安装角度 | 桌式-吸顶式-侧面 (竖式)-立式 |
| DMX 512 | 标准 |
| WARP | 直接调节OSD+工具组 |
| 图像处理 | 内置变形和融合引擎 |
| 梯形纠正 | 是 |
| 集成网络服务器 | 是 |
| CLO (稳定光输出) | 标准 |
| 3D | 主动式眼罩 (可选)、被动式Infitec (可选)、被动圆 (可选)、三重闪光可达200Hz |
| 输入 | DVI-I (HDCP, 包括模拟RGB YUV) SDI/HDSDI/双HDSDI/3G/BarcoLink |
| 可选输入 | 5-BNC RGBHV (RGsB/RGsB, YUV CS/SOY, 复合视频、S视频); DVI-I (HDCP, 包括模拟RGB YUV) + BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G; 3D 活跃输入 (HDMI/显示端口) 技术。SENSIO 3D |
| 输入分辨率 | 从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536) |
| 更大像素时钟 | 200 兆赫 |
| 软件工具 | 投影工具组+Android应用 |
| 控制 | XLR 有线 + IR/RS232、Wifi、GSM (可选) |
| 网络连接 | 10/100 Base-T、RJ-45 conn、Wifi (可选) |
| 电源 | 200-240 伏 / 50-60 赫兹 |
| 功率消耗 | 2850 W / STBY |
| 噪音级别 (典型, 25°C/77°F时) | 53 dB (A) |
| 工作温度 | 0 ~ 40°摄氏 / 32 ~ 104°华氏 |
| 操作湿度 无冷凝 | 0% -80% |
| 消散 BTU | 更大9725 BTU/小时 |
| 尺寸(宽x长x高) | 475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96") |
| 净重 | 50 千克 (110磅) |
| 装运尺寸 | (LxWxH) 900 x 650 x 560 mm (35.43" x 25.59" x 22.04") |
| 标准配件 | 电源线、无线/XLR 有线加固遥控器 |
| 认证 | 符合UL60950-1 与 EN60950-1 标准; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准 |
| 保修期 | 3 年为标准, 可延保至 5 年 |

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。