

# FLDX 1.7-2.5:1 (EN61)

WUXGA 1.58-2.33:1 WQXGA/4K 1.70-2.50:1 F80: 2.38 - 3.51:1  
1 (WQXGA/4K UHD) (F80需要镜头适配器R9801442)



对焦范围: 1.5 - 15.0 m 投射比

- WUXGA 1.58-2.33:1
- WQXGA/4K 1.70-2.50:1
- F80: 2.25-3.30:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 需要镜头适配器 R9801442)
- 原生 4K 1.48-2.18 (F400 HR 需要使用单独的 F400 镜头适配器)

**技术规格****FLDX 1.7-2.5:1 (EN61)****一般规格**

工作 F/#	F 2.1-2.5 电动光圈F# 2.1-6.5, 带内存
变焦倍数	1.47 电动变焦和对焦, 带内存
平台	适用于F35、FL40、F70、F80*和F90投影机系列 *需要镜头适配器R9801442。F80投射比: 2.38 -3.51 :1 (WQXGA/4K UHD)
装运重量	3.1千克
投射比	DMD芯片 WUXGA 1.58-2.33 :1 WQXGA 1.70-2.50 :1 图像尺寸公差 +/-2%
焦距	33.7-49.54 mm
对焦范围	标准: 1.5m - 15m
重量	2.6 千克

生成于: 19 Feb 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。