

TF-20

All conditions, outdoor 20mm LED tile



Spécifications techniques

TF-20

Spécifications générales	
Pas de pixels	20.0 mm
Luminosité	6,000 nits
Configuration LED	3x lamp
Densité LED	7,513/m²
Angle de vision horiz.	110° (min 50% brightness)
Angle de vision vert.	+15, -45° (min 50% brightness)
Taux de contraste	4,000:1 (at 500 lux)
Durée de vie	100,000 hours to 50% of initial brightness
Consommation électrique	400W/tile (max) 120W average
Tension de fonctionnement	200-240V / 50-60Hz
Dimensions des tuiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
Dimensions des tuiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
Dimensions des tuiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
Dimensions des tuiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 282mm
Poids / Tuile	48 kg
Homologation IP	IP65/54
Traitement	16 bit/color
Couleurs	281 trillion
Fréquence de rafraichissement	800Hz
Interface de liaison	DVI interface (DVI connector)
Longueur de liaison max.	4.5m (with Barco DVI cable)
Interfaces	2x DVI
Raccordement électrique en cascade max	6 tiles
Disponibilité technique	Front and back (tools required for front)
Température de fonctionnement	-35 -50°C
Température de stockage	-35 -50°C
Humidité (fonctionnement)	10-99%
Humidité (stockage)	10-99%
Compatibilité de la source	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX-700: and Dual link DVI, Dual link HDSDI)
Numériseur utilisable	DX-700 (with DVI output card), D320, LEDPRO
Certifications	ETL, CE, FCC, RoHS, CCC, TUV

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

