

ClickShare Hub Core + sistema di sala Sennheiser

Pacchetto Microsoft Teams Room per una maggiore collaborazione nelle sale riunioni di piccole dimensioni.



- **Presentazione wireless: condivisione dei contenuti in 4K con un ClickShare Button di nuova generazione dotato di DisplayPort™ USB-C**
- **Costruito sulla piattaforma Microsoft Device Ecosystem (MDEP)**
- **Videocamera 4K Ultra HD con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale**
- **Audio di alta qualità con 4 microfoni e 2 altoparlanti**

Il pacchetto ClickShare Hub Core e Sennheiser TeamConnect Bar S è una soluzione certificata Microsoft Teams Rooms per piccole sale riunioni. Offre conferenze wireless senza sforzo, condivisione di contenuti 4K, audio nitido e video di alta qualità. I partecipanti possono godere di un'ottima esperienza di riunione, mentre i responsabili IT beneficiano di sicurezza, conformità e integrazione standardizzata.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE HUB CORE + SISTEMA DI SALA SENNHEISER TEAMCONNECT BAR S

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 o superiore macOS 14 (Sonoma) e 15 (Sequoia)
Requisiti di sistema	Minimo: Intel Core i3 o AMD Ryzen 5, 8GB di RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 o Apple Silicon M1, 8GB di RAM, macOS 11 Big Sur Consigliato: Intel Core i5/Ultra 5 o AMD Ryzen 7, 8GB di RAM, Windows 11 ultima versione; Apple Silicon M3, 8GB di RAM, macOS ultima versione
Uscite video	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (pannello di controllo): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Ingressi video	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Uscita audio	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Button	1 ClickShare Button di 5ª generazione
App ClickShare	Desktop
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	1
Livello di rumore	Massimo 25 dBA @ 30°C
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be e IEEE 802.15.1 BT 5.3
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Banda di frequenza	2.4GHz, 5GHz e 6GHz DBS/HBS (canali DFS supportati in un numero selezionato di paesi)
Connesioni	Parte posteriore: 1x Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR (per l'adattatore di alimentazione) 1x uscita HDMI 2.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x dispositivo USB-C 2.0/3.0 + uscita USB-C DisplayPort™ 1x uscita USB-C 2.0 + uscita USB-C DisplayPort™ Parte anteriore: 1x USB-C 2.0/3.0 Funzionamento: 0°C + 40°C (da +32°F a +104°F) Max 35°C (95°F) a 3000m Stoccaggio: da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Intervallo di temperatura	Conservazione: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa In funzione: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Umidità	
Sistema antifurto	Serratura Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Connesione di rete	LAN
Gestione e rendicontazione	SI, XMS Cloud
Garanzia	3 anni standard
Dimensioni (AxLxP)	37 x 180 x 180 (mm)
Consumo energetico	Funzionamento: 140W (max)
Alimentazione	Caricatore esterno USB-C 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
Peso	720 gr

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10 M / 6 mm
Interface	USB Tipo-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (fisso/temporaneo) Sebbene una curvatura minima di 30mm sia accettabile durante la movimentazione o la posa, non deve essere mantenuta come fissaggio permanente.
Temperature range	Funzionamento: -10°C + 60°C (da +14°F a +140°F) Stoccaggio: da -20°C a +70°C (da -4°F a +158°F)
Humidity	Conservazione/Funcionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Flame rated	VW-1

Power supply

AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	100W max (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USB Tipo-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Conformità allo standard DOE Livello VI
Altitude	5.000 metri
DC cable length	1,5 m

Power cord

Color	Nero
Length	0,5 m
Plug Type	EU / US / UK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5

Control Panel

Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 10,1 pollici con rivestimento anti-impronta e anti-riflesso, che supporta fino a 4 punti di contatto per una maggiore visibilità e durata.
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Su/Giu/Sinistra/Destra)
Human detection sensor	Rileva automaticamente i movimenti umani in camera entro un raggio di 2 metri e un campo visivo di 90° per riattivare il sistema.
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0 Si consiglia di utilizzare il cavo ClickShare 10M USB-C AOC incluso per ottenere prestazioni ottimali.
Anti-theft system	Serratura Kensington
Temperature range	Funzionamento: 0°C + 40°C (da +32°F a +104°F) Stoccaggio: da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Humidity	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Alimentazione tramite USB dalla Base Unit collegata Funzionamento: 7,3 W (max) Standby:
Weight	820g

Generato il: 11 Mar 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.