

SP-10

Sports Perimeter (SP) solution - optimized for Broadcast



Spécifications techniques

SP-10

Spécifications générales	
Luminosité étalonnée	5500 NITs
Pas de pixels	20.36 mm (real) 10.18 mm (virtual)
Configuration LED	2R, 1G, 1B
Résolution verticale virtuelle	88 lignes
Densité LED	9646 LEDs / m ²
Angle de vision horiz.	120° (50% brightness)
Angle de vision vert.	+30° / -25° (50% brightness)
Durée de vie	100.000h (typical use)
Taux de contraste	1100:1
Traitement	14 bit
Dimensions	Width: 1.344 mm / tile Height: 905 mm / tile Depth: 200 mm / tile
Poids	84 kg / tile
Alimentation	Average: 360W / tile Peak input: 1.450W / tile
Renforcement	IP 65
Plage de température	Operating: -20°C -40°C (-4° -104°F) Storage: -20°C -60°C (-4° -140°F)
Humidité	Operating: 10 -95% Storage: 10 -95%
Compatibilité de la source	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to UXGA
Certifications	CE, TUV, FCC Class A, ETL

