

FLM HD14

<P>Projektor DLP de três chips, 1080p HD e 14.000 lúmens</P>



14K
LUMENS

full HD
1920 X 1080P



Especificações técnicas

FLM HD14

Especificações gerais	
Tipo de projetor	Projetor digital DLP de três chips de alta definição total
Tecnologia	0,95" DMD™ x3
Resolução	1.920x1.080
Brilho	14.000 lúmens centrais 13.250 ANSI lúmens
Razão de contraste	2.100:1 2.700:1 (modo de alto contraste)
Uniformidade de brilho	90%
Relação de aspecto	16:9
ScenergiX	Combinação de borda horizontal e vertical
Tipo de lente	RLDW
Lentes	TLD+ 0,73:1 1,2:1 1,5-2,0:1 2,0-2,8:1 2,8-4,5:1 4,5-7,5:1 7,5-11,5:1
Deslocamento ótico de lente	Vertical: -10% a +110% Horizontal: -30% a +30% (em lentes de zoom)
Correção de cores	P7
Lâmpadas	3 kW xenônio
Vida útil da lâmpada	1.000 horas
Transporte com lâmpada	Sim
Alojamento da lâmpada, substituição rápida	Sim
Substituição da lâmpada do cliente	Sim
Garantia da lâmpada (substituição em campo/substituição em fábrica)	90 dias, 500 horas / pro rata 750 horas
Núcleo DLP™ vedado	Padrão
Obturador ótico	Padrão
Imagem em imagem	Duas fontes simultaneamente
Orientação	Mesa/teto/lateral (retrato)/vertical
DMX 512	Opcional
WARP	Padrão
Servidor da Web integrado	N/D
CLO (saída de luz constante)	Padrão
pronto para 3D (opcional)	Infitec Passivo
Entradas	DVI(HDCP); 5-BNC RGBHV (RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, Composite video, S-Video); SDI/HDSDI
Entradas Opcionais	Módulo DMX
Resoluções de entrada	De NTSC até QXGA (2.048 x 1.536)
Pixel clock máx.	165 MHz
Ferramentas de software	Projector Toolset
Controle	XLR com fio + IR, RS232
Conexão de rede	Conexão 10/100 base-T, RJ-45
Requisitos de energia	220-240 V / 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	3.100 W
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	56dB(A)
Temperatura ambiente operacional	0-40°C / 32°-104°F
Umidade de operação	0-80% (sem condensação)
BTU de dissipação	máx. de 10.577 BTU/h
Dimensões (LxPxA)	707 x 980 x 548 mm 27,83 x 40,35 x 21,57 polegadas
Peso	99 kg (218,25 lbs)
Dimensões da Remessa	(CxLxA) 1.200 x 980 x 760 mm 47,24 x 38,58 x 29,92 polegadas
Peso da Remessa da Fábrica	105 kg (231,48 lbs)
Acessórios padrão	Controle remoto robusto com fio XLR/sem fio, cabo de energia
Certificações	Conformidade com UL1950 e EN60950 em conformidade com as regras e regulamentos FCC, parte 15, Classe A, e CE EN55022 Classe A, RoHS
Garantia	2 anos

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

