

OverView cPU67-DL

67" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with UXGA resolution.



技術仕様

OVERVIEW CPU67-DL

一般仕様	
解像度	UXGA
アスペクト比	4:3
カラー	・ EBUカラートライアングル ・ ホワイトポイント：6500 K ・ 色：1670万色 ・ ガンマ補正：あり
ランプ	・ ランプタイプ：UHP 100 W×2 ・ ランプ寿命：15000時間×2（メーカーの指定する中間ランプ寿命を参照） ・ ランプ切替えモード：ホットスタンバイ、コールドスタンバイ、オートスイッチモード ・ ランプ切替え時間：ランプのスイッチを入れてから0.5秒以内にイメージの明るさが50%に到達するほか、ランプが故障してから1.5秒以内にイメージの明るさが50%に到達
電源	110～240 VAC、60～50Hz
電力	コールドスタンバイ時285 W、最大395 W（ホットスタンバイ時）
熱損失	コールドスタンバイ時960 BTU/h、最大1340 BTU/h（ホットスタンバイ時）
輝度	標準125 Cd/m2 37 ftL
輝度	標準500ルーメン
コントラスト	400:1以上
輝度均一性	95%以上（ANSI）
入力	DVI-D、DDCに対応 アナログRGB用BNC 5線入力 コンポジットビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオ、RGB用のBNC 5線入力 SDI 4ピン・ミニDIN端子のSビデオ入力 オプションのHD-SDI入力/出力
ゲンロック	48 Hz～62 Hz
証明書	CE、EN60950、UL1950、FCC
寸法ストラクチャ	・ 幅 1368 mm 53.9" ・ 高さ 1026 mm 40.4" ・ 67インチ（ノミナル） ・ 奥行き 940 mm 37" ・ アスペクト比 4:3
環境準拠	動作条件 ・ 湿度：ウォールサイズにより、最大90%（結露なし） ・ 温度：ウォールサイズにより、10～40°C 50～105°F 保存条件 ・ 温度：0～40°C/32～100°F
LCD パネル上の MTBF	Typ. 60,000 hours
ノイズレベル	3 mの距離から測定して45 dBA未満
スクリーン	・ タイプ：HVAIIスクリーン ・ 一般：高コントラスト/広視野角 ・ 視野角：180°（フルアングル） ・ ハーフゲイン角：±35°（ハーフアングル） ・ シームサイズ：0.3 mm未満のステッチ

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。