

MPP-1

Hochleistungs-Player für digitale Außenwerbung:



Vielseitiger Player

Der MPP-1 ist ein leistungsstarker Mediaplayer, der für eine Vielzahl von intelligenten, netzwerkbasierenden Display-Anwendungen geeignet ist. Der MPP-1 ist sowohl für Hochleistungs-Rechenleistungen als auch für modernste Grafikwiedergabe gemacht und ermöglicht Multi-Video-Wiedergabe, Videostreaming, Dekodierung, netzwerkbasierende Videosynchronisation, komplexe und dynamische Multizonen-Inhaltsdarstellung, schnelle Echtzeitdaten sowie zuverlässige zielgruppengerichtete Interaktivität.

Vollständig skalierbar und zukunftssicher

Durch die Ausstattung mit der X2O-Content-Management-Suite ist der leistungsfähige und dennoch kostengünstige Player skalierbar und bietet zukunftsichere Unterstützung Ihres Displaynetzwerks.

Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

Der MPP-1 verfügt über einen einzelnen digitalen Videoausgang und ist geeignet für Einzelhandelssysteme und interaktive Werbesysteme sowie für netzwerkbasierende Videowände.

Technische Daten

MPP-1

Allgemeine technische Daten

Unterstützte Auflösungen	Bis zu 4 K/bis zu 6x 1.920 x 1.200
Kanalwiedergabe	Multi
Objekt-Wiedergabe	Multi-Primitive, interaktiv, Echtzeitdaten, sozial
Audio	WebM .ogg vorbis, mp3
Lösung für Außenwerbung	X2O Premium
Video	WebM VP8/VP9 (8–12 Mbit/s), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, WMV/VC1 (MPEG-2 ES/PS/TS,MP4,MOV); 1080i/p @18–30 Mbit/s, 25 BpS
Video-Streaming (Dekodierung)	UDP, RTSP
Videoerfassung (externer Eingang)	Multi
Bildformate	bmp, (anim) gif, tiff, png, jpeg
Flash/PowerPoint	Native Unterstützung
HTML5	Native Unterstützung
Videosynchronisation	Ja
Matrix-Synchronisation	Ja
Prozessor-Chipset	Intel Q87 Chipset mit i5 4590T oder i7 4785T (4x 2,2 GHz)
GPU	Intel® HD Graphics 4600
Speicher und Lagerung	4 GB DDR3-1600/500 GB HD
Netzwerk	1x Intel® I217LM Gigabit Network Connection
Videoausgang	2x DisplayPort
Schnittstellen	4x USB3, 1x VGA, 2x Audioausgang, 1x Mikrofoneingang
Betriebssystem	WES7 64 Bit
Lüfterlos	Nein
Betriebstemperatur	Innen: 0-35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10–90 % (nicht-kondensierend)
Leistung	Externe 65 W-Spannungsversorgung
Abmessungen (BxTxH)	185 x 175 x 34 mm
Gewährleistung	2 Standardgarantie, auf 5 Jahre zu verlängern

Generiert am: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.