


AC-ARS5

Weitreichender Wandarm



Der AC-ARS5-Wandarm mit hoher Reichweite wurde zur Nutzung mit den Smart Terminals von Barco und Standard-VESA-Montagebohrungen konzipiert. Der Wandarm verfügt über eine hohe Reichweite und bietet viel Flexibilität und Kompatibilität bei der Installation am Patientenbett in einem typischen Krankenzimmer.

Einfach zu installieren und zu bedienen

Dieser Arm bietet ein fortschrittliches Sperrsystem zur einfachen Installation durch nur eine Person und eine Standard-VESA-Montagebohrung für höchste Kompatibilität. Ein schlauer Neigemechanismus stellt sicher, dass der Arm problemlos manövriert werden kann, um dem Benutzer die komfortabelste Position zu bieten, wenn der Touchscreen des Terminals genutzt wird.

Eine perfekte Lösung für das Krankenzimmer

Der AC-ARS5 ist vollständig abgedeckt, sodass die Reinigung und Desinfektion ganz einfach sind und die Patientensicherheit jederzeit sichergestellt ist. Das schlanke und moderne Design sowie die hohe Reichweite machen ihn ideal für die Installation in modernen Krankenzimmern.

Technische Daten**AC-ARSS****Allgemeine technische Daten**

Material Gehäuse	Aluminium und Stahl
Farben	Barco White
Länge	1.914 mm Erster Abschnitt: 996 mm Zweiter Abschnitt: 917 mm
Reichweite	1.914 mm
Höhe	Höhe aus der Horizontale um +25° bis -55° anpassbar, insgesamt 950 mm Nach oben (+25°): 324 mm, nach unten (-55°): 626 mm
Drehung	Mittleres Gelenk: 330° VESA-Scharnier am Kopf des Armes: 330° Integrierte Drehstopps in den Gehäusegelenken
Neigung	Horizontal: Höhe: 60° abwärts: -60°
Zulässige Gelenkkräfte	Weniger als 30 N
Bewegung	Einfache Bewegung in allen Gelenken
Tragekapazität	4,0 kg -7,5 kg (verstellbar)
Armgewicht	9 kg
Abdeckung	Gehäuse mit Kunststoffabdeckungen können entsprechend medizinischen Standards gereinigt werden
Montage	Kompatibel mit VESA-Standard 75 x 75 mm und 100 x 100 mm Die Kopfabdeckung des Arms passt genau zu den Terminals von Barco
Kabelmanagement	Die gesamte Verkabelung verläuft innerhalb des Arms DC-Stromversorgung, 1x Ethernet, 1x Wartungsanruf, 1x USB (USB-Peripheriegeräte von Barco werden von USB-Kabeln unterstützt. Um einen korrekten Betrieb sicherstellen zu können, teilen Sie Barco bitte die spezifischen Anforderungen der externen USB-Geräte mit, die Sie verwenden möchten und schicken Sie an Barco bitte ein Muster, damit wir entsprechende Tests durchführen können.)
Andere	Scharnier am Kopf des Armes ermöglicht die Neigungsfunktion des Terminals, +/-50° aufwärts/abwärts aus der Vertikalen Der einzigartige Kopf des Armes ermöglicht die perfekte (+/-5°) horizontale Anpassung des Terminals Verschlussvorrichtung ermöglicht Installation durch eine einzige sachkundige Person Die Erdung wird durch eine elektrische Verbindung über den Arm hergestellt Kompatibel mit den Wallboxen von Barco

Generiert am: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.