

SLite-Verleihrahmen



Der SLite-Verleihrahmen von Barco wurde speziell für den schnellen und einfachen Auf- und Abbau von SLite-LED-Displays entwickelt und eignet sich mit seinem geringen Gewicht, dem schlanken Profil und den einfach zu bedienenden Verriegelungsmechanismen ideal für den Einsatz im Bereich Verleih und Bühne.

Der SLite-Flugkoffer, der vier SLite-Verleihrahmen (mit Kacheln) pro Case fasst, ist mit hochbelastbaren Schlössern und extrem verschleißfesten Polyurethan-Rollen ausgestattet, die auch dem härtesten Bühneneinsatz standhalten.

Technische Daten**SLITE-VERLEIHRAHMEN****Allgemeine technische Daten**

| | |
|-------------------------------|---|
| Breite Struktur | 896 mm |
| Höhe der Struktur | 672 mm |
| Tiefe der Struktur | 249 mm (S10) 255 mm (S14) |
| Breite Flightcase | 1.440 mm |
| Höhe von Flightcase | 980 mm |
| Tiefe von Flightcase | 960 mm |
| Gewicht Rahmen | 15 kg 49 kg |
| Gewicht Flightcase | 142 kg (leer) 340 kg (einschließlich 4 Tiles) |
| Stapelhöhe mit Versteifung | 8 Tiles hoch |
| Stapelhöhe ohne Versteifung | 9 Tiles hoch (mit Stapelvorrichtung) |
| Wartungszugänglichkeit | Front- und rückwärtiger Zugang zum Tile |
| Flightcase | Stapelbar Aussparungen für Gabelstapler Extra robuste Schlösser Extrem robuste Schwenkrollen aus Polyurethan |
| TÜV Sicherheitsprüfung | Bis zum Fünffachen des eigenen Gewichts |
| Stapelbreite ohne Versteifung | 1 pro Tile-Säule (2,4 m oder 4 m) |
| Stapelbreite mit Versteifung | Einfache oder zweifache Tile-Breite |

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.