

MPV-1

コスト効率の高い、低処理デジタル・サイネージ・プレーヤー



日常のサイネージ・アプリケーション向けに設計

MPV-1は、費用対効果の高い低処理メディア・プレーヤーであり、HDビデオ・プレーバック画像プレイリスト・レンダリング、テキスト・ティックングおよびウェザー、スポーツ・ニュース、証券取引所をカバーするライブ・データ・ウィジェットなどといった日常のサイネージ・アプリケーション向けにデザインされています。

高速で手間のかからない配備

パワフルでありながら、コスト効率の高いMPV-1は、X2Oプレーヤー・ソフトウェアを使用して放送品質の性能を提供します。X2Oコンテンツ管理プラットフォームと組み合わせて、MPV-1は、あなたのインテリジェント・ディスプレイ・ネットワークの高速で手間のかからない配備を可能にします。

シングル・デジタル・ビデオ・アウトレット

OOH広告および小売店用途に適するMPV-1は、シングル・デジタル・ビデオ・アウトレットを特長とします。

技術仕様

MPV-1

一般仕様

対応解像度	最大 1,920x1,200
チャンネル再生	シングル
オブジェクト再生	最大 3x プリミティブ、インタラクティブ制限、リアルタイム・データ制限、ソーシャル制限
オーディオ	WebM .ogg vorbis、mp3
対象サイネージ・ソリューション	X20 Premium
ビデオ	WebM VP8/VP9 (8-12Mbit/s)、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、WMV/VC1 (MPEG-2 ES/PS/TS、MP4、MOV); 1080i/p @18-30Mbit/s、25frps
画像フォーマット	bmp、(anim) gif、tiff、png、jpeg
Flash/PowerPoint	ネイティブ・サポート
HTML5	ネイティブ・サポート
プロセッサ-チップセット	Intel® Celeron® プロセッサ J1900 (4x 2GHz)
GPU	第3世代 Intel HD Graphics
メモリおよび保管	4GB DDR3-1333 RAM / 128GB MLC SSD
ネットワーク	2x Realtek RTL8111G-CG
ビデオ出力	1x HDMI (最大 1,920x1,200)、1x VGA
インターフェース	2x USB3、1x アナログ・ライン出力、1x 電源ボタン
オペレーティング・システム	WES7 64 ビット
ファンレス	該当
動作温度	室内:0~40°C
相対湿度	10~90% (結露なし)
電力	外部 AC/DC 電源 40W
寸法 幅×長さ×高さ	180 x 140 x 44 mm
保証	2年 (標準) / 5年まで延長可能 (オプション)

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。