

TransForm N 4/8/12 チャンネル・アナログ・ビデオ・インプ

中帯域マルチチャンネル・アナログ・ビデオ・エンコーダー



Barco のマルチチャンネルビデオインプットノードは、スタンダード型 1U アプライアンスであり、1 つ以上の H.264 適合 TransForm N アウトプットノードでの表示用に、イーサネット全体で適用される入力信号をエンコード・送信します。

特長と利点

- 単一 1U 筐体での標準画質アナログ・ビデオ & オーディオ入力信号 x 12 までのバルクエンコーディング
- 画像処理により、動画のイメージ・デインターレーシング、スケーリング (QCIF からフル D1)、回転、ミラー表示、アンチエイリアシング、アノテーションが可能
- フル D1 画像の可変または一定ビットレート H.264 エンコーディング (25/30 フレーム/秒)
- リアルタイムな RTSP/RTP/UDP ベースのユニキャストまたはマルチキャスト・ストリーミング
- コントロール可能なフレーム・レートと帯域でのソース当たり最大 3 つ同時の H.264 ユニキャスト・ストリームをサポート
- マルチレベル・パスワード、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1X ネットワーク・アクセス・コントロール・メカニズムによる最高

- マルチレベル・パスワード、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1X ネットワーク・アクセス・コントロール・メカニズムによる最高レベルのセキュリティ
- ギガビット・イーサネット・インターフェース
- ONVIF サポートでのソフトウェア統合用 Open API
- ホットスワップ可能なアクティブ・コンポーネントによる低 MTTR

技術仕様

TRANSFORM N 4/8/12 チャンネル・アナログ・ビデオ・インプット・ノード

一般仕様		
フォーム・ファクタ	1U ハウジング、19 インチ・ラック用	
寸法	483 x 345 x 48 mm (19 x 13.6 x 1.9 インチ)、ハンドルは除く	
重量	3.7 kg (8.16 lbs)	
ホットスワップ可能	エンコーダー・モジュール	
入力	アナログ・ビデオ入力チャンネル	
ビデオインターフェース	75 Ohm BNC、ループスルー非対応	
ネットワーク接続	ギガビットイーサネット接続 (RJ45)	
プリプロセッシング	高品質のスクーラーおよびデインターレーサー、YUV 4:2:0 処理、モーション・ディテクション	
メディア・エンコーディングおよびデリバリー	H.264、マルチストリーム・ユニキャスト RTP、RTP オーバー RTSP、RTP オーバー RTPS オーバー HTTPS または RTP マルチキャスト配信と符号化	
入力電力	80 W 以下	
入力範囲	100-240V AC	
入力周波数	47-63Hz	
EMI	入力フィルター・クラス B	
突入電流制限	18A/100V 36A/240V	
PCF	0.95 (力率調整済み)	
効率	80% (通常負荷時)	
動作状態	0°C ~ 45°C、最大相対湿度 80%	
熱損失	201 BTU/h	
MTBF	ラック: 174.000 時間 Q7414 ブレード: 100.000 時間	
適合安全規格	CE、UL、CCC 認証	
品番	商品番号	商品内容
	R9834900_AV4	TFN 4 ch AV IN NODE
	R9834900_AV8	TFN 8 ch AV IN NODE
	R9834900_AV12	TFN 12 ch AV IN NODE

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

