

可立享C系列 CSC-1

专业会议环境必备 全功能无线会议系统



- 无线连接到中央屏幕
- 更多4个用户同时共享屏幕
- 平板电脑，智能手机可以同时投屏
- 集成管理
- 套装包括4个按钮

无线连接 一键分享

可立享将连接会议室视频系统变为只需“一键点击”的简单动作。发言者连接分享按钮（USB连接）、或移动端程序，即可通过无线方式将演示内容即时分享到屏幕上，有效提升会议效率，助您更好决策。

专为多人会议打造

对于多人会议应用，功能强大的可立享CSC-1系统是您的更佳选择。CSC-1系统支持更多同时显示4个内容，多达64个输入源可连接至主机，随时进行内容展示。

全平台覆盖 无缝接入

覆盖全平台的连接方案，无论是PC或Mac，还是iOS或Android等移动端，都可实现“轻松接入，随时共享”。您更可选配ClickShare Link，在iPad和iPhone上实现更强大的分享功能。

智能的分辨率自适应功能

可立享强悍的分辨率自适应技术，让您再也无需担心不同输入源带来的调校麻烦，所有问题一键解决。

技术规格

可立享C系列 CSC-1

一般规格	
AirPlay支持	iOS镜像 (AirPlay) 从iOS 9.0到iOS 1A.3/Mac OS 10.13 El Capitan或更高
支持Google Cast	不支持Google Cast
操作系统	Windows 7/8/8.1/10 32和64位 macOS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android v5 & v6 & v7 (ClickShare应用程序) iOS 11.3 & 10 (ClickShare app)
视频输出	显示端口、单链路DVI-I VGA (通过附带的转换器, 只降低消隐的更高分辨率) 在“双屏幕”模式, 既可通过DVI和显示端口连接, 也可通过VGA和显示端口连接。
帧数	可达每秒 30 帧 (从软件版本 V1.03.00.0001 或更高版本开始)
输出分辨率	可立享 CSC 主机软件v01.09.00.22以后版本可用超高清 (3840 x 2160)
噪音级别	更大28dBA
屏幕上同时显示的源数	4
同时连接数量	64
音频	从可立享 CSC 主机软件, 可使用模拟音频 v01.02.00.09起 从可立享 CSC 主机软件v01.05.00.32开始, 可使用数字音频 (内嵌在DP信号中)
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	可通过ClickShare应用程序获得静态内容。对于使用iOS9的iOS设备, 可从ClickShare Base Unit固件实现全面镜像 v01.09.00.22起
扩展桌面	可用 (视您显卡的驱动程序而定)
验证协议	WPA2-PSK
加密	AES CCMP
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n
无线数据速率	可达300Mbps
范围	更长30米(100英尺), 可立享 Button和 可立享主机之间
频段	2.4 GHz和5 GHz (不支持DFS渠道)
连接	1个以太网LAN 4个(背面) + 1个(前面) USB 模拟线路输出, 在迷你插槽 (3.5mm) 上 模拟线路输入, 在迷你插槽 (3.5mm) 上
温度范围	运行: +5°C 到 +40°C(+41°F到+104°F) 存放: -20°C 到 +60°C(-4°F到+140°F)
湿度	存放: 0至90%相对湿度, 无冷凝 运行: 0至85%相对湿度, 无冷凝
高度	更大3000米 (9842英尺)
寿命	MTBF = 40000小时 (90%置信水平) MTBF = 100000小时 (60%置信水平) MTBF条件: <ul style="list-style-type: none">■ 环境: 接地良好■ 温度: 25°C■ 方式: MIL-HDBK-217F Notice 2
保修期	3年标准 可延保至5年。
系统要求	PC更低要求: <ul style="list-style-type: none">· CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 - 2 * 1600 Mhz (或同等产品: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2000 Mhz)· 内存: 1024 MB RAM· 操作系统: Windows XP Pro/Home (SP3) (支持Windows Vista/7, 但需要更大容量的RAM) 推荐PC规格: <ul style="list-style-type: none">· CPU: Intel Core 2 Duo E4600 - 2 * 2400 Mhz (或同等产品: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2500 Mhz)· 内存: 2048 MB RAM· 操作系统: Windows XP Pro/Home、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 MAC <ul style="list-style-type: none">· CPU: Intel Core 2 Duo· 内存: 2048 MB RAM· 操作系统: Mac OS X 10.6、10.7、10.8
ClickShare Base单元尺寸	
净重	2.6千克/5.75磅
尺寸 (HxWxD)	181毫米 (包括天线) x 260毫米 x 276毫米 (更小) / 7.125" (包括天线) x 10.236" x 10.9" (更小)
功率消耗	关机: 2.5W 操作 (典型): 20W 更大: 35W

生成于: 04 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。