

# 확장 링크 카드



Event Master 프로세서를 확장용으로 연결할 때 사용합니다 CXP 케이블을 사용합니다 300m까지 MTP 광섬유 케이블로 변환될 수 있습니다 더 자세한 정보는 [www.barco.com/mybarco](http://www.barco.com/mybarco) 에서 찾아볼 수 있습니다

- Event Master 프로세서를 확장용으로 연결할 때 사용합니다
- CXP 케이블을 사용합니다
- 300m까지 MTP 광섬유 케이블로 변환될 수 있습니다
- 더 자세한 정보는 [www.barco.com/mybarco](http://www.barco.com/mybarco)

**기술 사양**

**확장 링크 카드**

**일반 사양**

커넥터

2x CXP (120G)

**작성일: 08 Jul 2024**

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.

