

확장 링크 카드



Event Master 프로세서를 확장용으로 연결할 때 사용합니다 CXP 케이블을 사용합니다 300m까지 MTP 광섬유 케이블로 변환될 수 있습니다 더 자세한 정보는 www.barco.com/mybarco 에서 찾아볼 수 있습니다

- Event Master 프로세서를 확장용으로 연결할 때 사용합니다
- CXP 케이블을 사용합니다
- 300m까지 MTP 광섬유 케이블로 변환될 수 있습니다
- 더 자세한 정보는 www.barco.com/mybarco

기술 사양

확장 링크 카드

일반 사양

| | |
|-----|---------------|
| 커넥터 | 2x CXP (120G) |
|-----|---------------|

작성일: 17 May 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.