

巴可优利视 (UNI-8002)

适用于高亮度应用的 55 英寸无边框平铺 LCD 视频墙平台



reddot award 2018
best of the best



- 采用 NoGap 技术的无边框设计，亮度为 800 尼特
- 具有自动对准功能的安装结构，确保精度
- Sense X 自动连续校准
- 适应未来需求的模块化平台

屡获殊荣的 Barco UniSee®平台采用全新方法打造真正无缝的 LCD 视频墙。巴可优利视的每个组件都经过重新设计和优化，不仅在图像质量方面前进了一步，而且在安装精度、维护便捷性和可靠性方面更加出色。

无边框观看体验，创新的安装系统

巴可优利视的无边框设计使得拼接屏幕之间的间隙几乎不被察觉，可以在多个显示单元上呈现内容，不会受到恼人边框的干扰。革命性的 UniSee Mount 利用重力的力量来完美自动地对齐面板 - 并长时间保持在位。此外，UniSee Mount 还简化了维护工作，允许快速拆卸单独的面板。

Sense X，自动连续校准，实现完美均匀性

Sense X 是一种自动、连续的色彩和亮度校准系统，可确保整面墙始终呈现完美平衡的图像。此外，Barco 还重新设计了面板，以抵消从中心到边缘的所有可能亮度变化。

使用升级后的 UniSee Connect 模块可以更快、更轻松地执行设置和维护。向导将指导您完成整个安装过程，并且在引入后软件会自动识别各个面板。局部调光功能可带来更高的对比度、更低的辐射热和更低的功耗。

提供完整的系统体验

除了可视化产品组合外，巴可还提供全方位的内容管理解决方案和服务，以满足多种应用的需求。此外，巴可优利视平台周围还有数个生态系统合作伙伴，可提供量身定制的组件来进一步增加平台的价值。可以考虑使用触控框架来增强交互性，可以通过边框解决方案来实现与环境的优雅融合，可以通过安装解决方案来实现独立式或曲面安装等。

技术规格

巴可优利视 (UNI-8002)

面板	
分辨率	全高清 (1920 x 1080)
背光	直接LED
宽高比	16:9
亮度	800 cd/m ² (标准)
对比度	4000:1 (典型)
视角 (H, V)	178, 178 degrees
白点色温	10500 K (典型)
颜色调节	Sense X色彩和亮度自动校准
冷却方式	无风扇
位深	10-12 比特
操作	24/7
刷新率	50/60Hz
背光寿命	100,000 hours
工作温度	0°C -40°C
工作湿度	T < =30°C 时为 20% -80% (无凝结) T=30°C 至 40°C 时为 140%-(2% x T/°C) (无凝结)
工作湿度	10% -80% (非冷凝)
存储温度	-20°C -60°C
存储湿度	至少20% 更高70%, T < =30°C或115%-(1.5% x T/°C), T=30°C至40°C (非冷凝)
响应时间	< 8 毫秒
尺寸	
尺寸	1213.5 x 683 x 102.4毫米 47.8" x 26.9" x 4.03" (内部SMPS) 1213.5 x 683 x 94.9毫米 47.8" x 26.9" x 3.74" (外部SMPS)
屏幕对角线距离	55"英寸
可视区域尺寸	1212.5 x 682毫米 47.7" x 26.8"
净重	15千克 33.1磅 (LCM净重) / 19.3千克 42.5磅 (LCD净重, 含包装) 17.4千克 38.4磅 (LCD净重) / 27千克 59.5磅 (LCD净重, 含包装)
边框宽度	NA (无边框)
连通性	
显示端口	2个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3m 时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆), 1个 DP1.2 输出
HDMI	2个 HDMI 1.4 输入
USB	2 (仅用于电源)
网口	2个
HDCP	是
电源	

技术规格**巴可优利视 (UNI-8002)**

功率消耗	内部电源		外部电源
	800尼特	190 W	175 W
700尼特	170 W	157 W	
350尼特	100 W	92 W	
散热	800尼特	650 BTU/小时	600 BTU/小时
	700尼特	580 BTU/小时	536 BTU/小时
	350尼特	342 BTU/小时	314 BTU/小时
AC输入电压	100-240 VAC, 50-60 Hz		
EMC	A类		
EMC	A 级, 遵循 CE、FCC 或 UL 排放: EN 55032: 2012 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 抗扰度: EN 55024: 2010		
RoHS	EN 50581: 2012		
产品安全	EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013		
注意	优利视支架在横向模式下可支持多达 10 行, 纵向模式下可支持 6 行		

生成于: 12 Apr 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。