

Coronis Fusion 6MP (MDCC-6530)

Диагностическая цветная система отображения с разрешением 6 Мп



- **Цветной монитор на основе технологии Fusion для получения гибких мультимодальных изображений**
- **Инструментарий для великолепной производительности**
- **Автоматическая система контроля качества и калибровки**

Превосходная точность диагностики

Обновленный мультимодальный дисплей Barco Coronis Fusion для радиологов теперь представлен в энергоэффективном и легком исполнении. В Coronis Fusion заложены многочисленные преимущества, благодаря которым радиологи могут уверенно проводить лечение.

Получайте подробные данные за короткое время благодаря высокой яркости, высокому коэффициенту контрастности и лучшему в своем классе качеству изображения. Более того, широкая цветовая гамма в сочетании с технологией калибровки SteadyColor™ позволяет отображать еще больше цветов и деталей на 30-дюймовом экране.

Интеллектуальный рабочий процесс


Система Coronis Fusion, созданная для комфорта и повышения производительности, оснащена интеллектуальными функциями улучшения изображения и инструментами для рабочих процессов. Широкий угол обзора монитора в сочетании с подсветкой задачи и стены SoftGlow™ помогает снизить нагрузку на глаза. Благодаря SpotView™ радиологи могут повысить точность обнаружения и производительность считывания данных.

Качество и соответствие без лишних усилий

Как и все медицинские системы отображения Barco, Coronis Fusion поставляется с QAWeb Enterprise, облачной технологией для автоматической калибровки, контроля качества и обеспечения соответствия для увеличения времени бесперебойной работы дисплея без вмешательства человека.

Комплексное решение

Медицинские системы отображения Barco содержат оригинальные дисплейные контроллеры, совместимость которых проверена с



последними моделями рабочих станций и со всеми основными приложениями PACS. Стандартная 5-летняя гарантия, которая предоставляется на все компоненты (включая подсветку монитора), обеспечит полное спокойствие.

Обеспечение достоверности диагностики в соответствии с классом IIa по стандарту MDR

Наши радиологические мониторы сертифицированы по стандарту MDR и имеют класс IIa. Информация об этих продуктах была проверена и подтверждена независимыми медицинскими и техническими экспертами и проверяется ежегодно. Иными словами, мы обеспечиваем надежность диагностики и уверенность для наших пользователей.

Модели

- MDCC-6530: с защитным антибликовым стекляннным покрытием
- MDCC-6530 NC: без панели

По вопросам наличия обратитесь к представителю или дистрибьютору Varco в вашей стране. Упоминание какого-либо продукта или услуги на этом сайте не гарантирует их наличия или потенциального наличия в вашем регионе.

Технические характеристики

CORONIS FUSION 6MP (MDCC-6530)

Общие характеристики	
Технология экрана	IPS
Активный размер экрана (диагональ)	772 мм (30,4 дюйма).
Активный размер экрана (Г x В)	654 x 409 мм (25,8 x 16,1 дюйма)
Форматное соотношение (Г:В)	16:10
Разрешение	Собственное разрешение 6 Мпикс (3280 x 2048 пикселей) Возможность настройки для режима 2 x 3 Мпикс+ (1640 x 2048 пикселей) Возможность настройки для режима 2 x 3 Мпикс (1536 x 2048 пикселей)
Шаг пикселей	0,1995 мм
Визуализация цвета	Да
Визуализация серого	Да
Битовая глубина	30 бит
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный)	178°
Коррекция равномерности	Color PPU
SteadyColor	Да, при использовании в качестве системы с контроллером отображения MXRT-x600 или более поздней модели и применении драйвера Varco MXRT 10.171.1.0 или более поздней версии с QAWeb Enterprise 2.2 или более поздней версии.
Преднастройки под окружающее освещение	Да, выбор для условий осмотрового кабинета
Датчик рассеянного света	Да
Датчик на передней панели	Да, I-Guard
Максимальная яркость (номинал для панели)	1050 кд/м ²
Калиброванная яркость DICOM	600 кд/м ²
Коэффициент контрастности (номинал для панели)	2000:1
Время отклика ((Tr + Tf)/2) (номинал)	18 мс
Цвет корпуса	Черный / Белый
Входные видеосигналы	2 разъема DisplayPort 1.2
Видеовыход	1 разъем DisplayPort (MST)
Порты USB	1 восходящий разъем USB 2.0 (оконечная точка) 2 нисходящих разъема USB 2.0 1 нисходящий разъем USB 2.0 с функцией мощной зарядки
Класс мощности	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 3,6–1,6 А
Энергопотребление	80 Вт (номинал) при калибруемой яркости 600 кд/м ² < 0,5 Вт (спящий режим) < 0,5 Вт (режим ожидания)
Размеры с подставкой (Ш x В x Г)	714 x 524–624 x 240 мм
Размеры без подставки (Ш x В x Г)	714 x 478 x 74 мм
Размеры в упаковке (Ш x В x Г)	800 x 650 x 295 мм
Вес нетто с подставкой	MDCC-6530: 17,7 кг MDCC-6530 NC: 16,3 кг
Вес нетто без подставки	MDCC-6530: 13,1 кг MDCC-6530 NC: 11,7 кг
Вес нетто в упаковке	MDCC-6530: 22,3 кг (без дополнительных принадлежностей) MDCC-6530 NC: 20,9 кг (без дополнительных принадлежностей)
Наклон	От -5° до +25°
Поворот	От -30° до +30°
Шарнир	Н/Д
Диапазон регулировки по высоте	100 мм
Стандарт монтажа	VESA (100 мм)
Защита экрана	MDCC-6530: Protective, anti-reflective glass cover MDCC-6530 NC: No glass cover
Рекомендованные методики	Все цифровые изображения, кроме цифровой маммографии

Технические характеристики

CORONIS FUSION 6MP (MDCC-6530)

Сертификаты	FDA 510(k) K191845 CE0123 (Medical Device) CCC (China) INMETRO (Brazil - Prodcut numbers K9301636B(1X), K9301638B(1X)) KC (Korea) BIS (India) EAC (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia and Kyrgyzstan) Safety specific: IEC 60950-1:2005 + A1:2009+A2:2013 EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014+A2:2021 AAMI ES 60601-1:2005 + A1:2012+A2:2021 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:2014 (Reaffirmed 2022) EMI specific: IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 (ed.4.1) EN 60601-1-2:2015+A1:2021 (ed.4.1) FCC part 15 Class B ICES-001 Level B VCCI (Japan) Environmental: China Energy Label EU RoHS China RoHS REACH Canada Health WEEE Packaging Directive
Прилагаемые принадлежности	Руководство пользователя Диск с документацией Паспорт системы Видеокабели Сетевые кабели USB-кабель
Дополнительные принадлежности	Графическая плата Сенсорная клавиатура
Программа обеспечения качества	QAWeb
Гарантия	5 лет, включая 40000 часов гарантии на подсветку
Рабочая температура	От 0 до 35 °C (от 10 до 30 °C гарантируются паспортные характеристики)
Температура при хранении	От -20 °C до +60 °C
Допустимая влажность	От 20% до 85% (без образования конденсата)
Влажность при хранении	От 20% до 85% (без образования конденсата)
Operating pressure	Минимум 70 кПа
Давление при хранении	От 50 до 106 кПа

Создано: 23 Apr 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.