

AC-ARS6

Легкая консоль для настенного монтажа



Легкая консоль для настенного монтажа AC-ARS6 предназначена для использования с интеллектуальными терминалами Barco с крепежными отверстиями по стандарту VESA. Консоль обеспечивает большую гибкость по ширине охвата и совместимость при установке в типичных местах у больничной койки. Она идеально подходит для ситуаций, когда требуется достичь охвата типичной шарнирной консоли и при этом обеспечить компактность в сложенном состоянии, как в консольной конструкции в форме треугольника.

Легкость установки и эксплуатации

Благодаря малому весу и компактности этой консоли ее легко может смонтировать один человек. Для максимальной совместимости в ней предусмотрено стандартное крепление VESA. Интеллектуальный механизм наклона обеспечивает легкое перемещение консоли для установки в самом удобном для пользователя положении при использовании сенсорного экрана терминала.

Идеальный выбор для больничных помещений

Конструкции консоли AC-ARS6 полностью закрыты, что облегчает ее очистку и дезинфекцию и гарантирует постоянную безопасность пациента. Низкопрофильная, элегантная конструкция и компактный типоразмер идеально подходят для установки в помещениях современных медучреждений.

Технические характеристики**AC-ARS6****Общие характеристики**

Материал корпуса	Алюминий и сталь
Цветность	Barco White
Длина	1861 мм первая секция: 1049 мм вторая секция: 812 мм
Область действия	1914 мм
Высота	Высота регулируется в пределах от +25° до -45° от горизонтали, всего 1000 мм вверх (+25°): 370 мм, вниз (-45°): 630 мм
Вращение	Средний шарнир: 330° Шарнир головки консоли по стандарту VESA: 330° Встроенные ограничители кручения в литых соединителях
Наклон	Положение терминала регулируется в пределах +/-50° от вертикали
Разрешенное усилие в шарнирных соединениях	Менее 30 Н
Движение	Легкость движения во всех шарнирных соединениях
Пропускная способность	1,5-3,5 кг (регулируется)
Вес кронштейна	9 кг
Кожух	Кожух с пластмассовыми крышками легко очищается в соответствии с медицинскими стандартами
Монтаж	Совместимость со стандартным креплением VESA 75x75 мм и 100x100 мм Крышка головки консоли идеально соответствует терминалам Barco
Управление кабелями	Вся кабельная разводка спрятана в консоли Разъем питания постоянного тока, 1 разъем Ethernet, 1 разъем для вызова дежурного медперсонала, 1 разъем USB (Кабели USB поддерживают периферийные устройства USB производства Barco. Для обеспечения правильной работы необходимо обратиться в компанию Barco и сообщить обо всех специфических требованиях к внешним устройствам USB, использование которых планируется. При этом компанией Barco может быть затребован образец для проведения испытаний.)
Прочее	С помощью шарнира головки консоли можно наклонять терминал на +/-50° вверх/вниз от вертикали Уникальная головка консоли обеспечивает горизонтальную регулировку терминала в пределах +/-5° Благодаря механизму блокировки установку может выполнить один человек Заземление выполняется с помощью электрического соединения через корпус кронштейна Совместимость со стенными шкафом Barco

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO