

FS400-4K

4K UHD-Projektor mit bis zu 120 Hz für NVG-Schulungen



- **Native 4K-Auflösung bei 60–240 Hz Framerate für eine herausragende Bildqualität**
- **Dynamische Auflösung bis zu 6K und 8K mit integriertem oder externem Pixel-Shift**
- **Revolutionärer statischer RGB-Laserphosphor für eine fleckenfreie, hervorragende Bildqualität**
- **Herausragende IR-Beleuchtung mit mehr als 6-mal höherer IR-Intensität für Simulationen mit Nachtsichtgeräten**
- **Besonders robust und echtes Solid-State-Design, vollständig stoß-**

Der FS400-4K ist ein echter statischer Festkörper-Laser-Phosphor-Projektor, der für den Simulations- und Trainingsmarkt entwickelt wurde. Mit einer Auflösung von bis zu 4K und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 120 Hz ist der FS400-4K für die anspruchsvollsten Umgebungen geeignet. Der FS400-4K erweitert die Festkörper-Lichtquelle des F400-4K um eine dedizierte IR-Lichtquelle mit einer siebenmal höheren IR-Intensität als die Vorgängermodelle und ermöglicht so eine individuelle Steuerung des sichtbaren Lichts und der IR-Intensität.

Mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Hz (bei WQXGA-Auflösung) erweckt der FS400-4K auch in den dynamischsten Hochgeschwindigkeitsumgebungen alle Details zum Leben. Diese großartige Leistung geht nie auf Kosten der Bildqualität, die dem Szenario bei minimaler Latenz perfekt folgt.

Entwickelt für Leistung – unter allen Umständen

Der FS400-4K profitiert außerdem von der proprietären Barco Pulse-Elektronik der nächsten Generation – der leistungsstarken und flexiblen Softwarearchitektur, die gewährleistet, dass erweiterte Verarbeitungsvorgänge mit geringer Latenz wie Pixelverschiebung, Warping und Blending in einem einzigen Verarbeitungsschritt stattfinden. Dies stellt einen großen Vorteil in der Echtzeit-Verarbeitungsumgebung der meisten heutigen Simulatorsysteme dar. Darüber hinaus ermöglicht unsere API



Partnern die Integration benutzerdefinierter Verwaltungstools und Mehrwertfunktionen als Ergänzung zur Projektorsoftware.

Bewegliche Plattformen mit schnellen, plötzlichen Bewegungen sind stets eine Herausforderung für Projektoren. Der FS400-4K ist ein echtes Festkörperprodukt, das heißt, er besitzt keine beweglichen Teile wie Farb- oder Phosphorräder und ist vollständig stoß- und vibrationsbeständig. Da die Elektronik, Hardware und Software um einen einzigartigen Aluminiumkern in H-Form herum aufgebaut sind, verfügt der FS400-4K über ein optimiertes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und bietet so eine stabile Plattform sowie einfachen Zugang, falls eine Wartung erforderlich ist. Optionales Zubehör zur Unterstützung des Objektivs auf bewegungsbasierten Plattformen ist ebenfalls erhältlich und trägt zu einer noch höheren Bildstabilität bei.

Technische Daten**FS400-4K****Allgemeine technische Daten**

Notizen	VORLÄUFIGE SPEZIFIKATIONEN
Helligkeit	5.400 Center-Lumen 5.100 ANSI-Lumen
Kontrast	1.800–10.000:1 sequentiell
IR für Nachtsichtgeräte	Ja
Helligkeitsgleichförmigkeit	90%
Bildseitenverhältnis	16:10
Projektortyp	1DLP RGB-LaPh
Auflösung	2.560 x 1.600 (WQXGA-nativ) 3.840 x 2.400 (4K UHD)
Objektivtyp	FLD+/FLDX
Linsenverstellung	Vertical up to 144% depending on iris Horizontal up to 71% depending on lens Motorized zoom & Focus + Lens memory (FLDX) Motorized lens shift (all lenses)
Farbkorrektur	P7 RealColor™
Farbraum	REC709
CLO (Constant Light Output -Konstante Lichtausgabe)	Ja
Lichtquelle	RGB LaPh (statischer Laser-Phosphor)
Lebensdauer der Lichtquelle	25.000 Stunden bei voller Leistung Bis zu 50.000 Stunden
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Rotation um 360° keine Einschränkungen
3D	Aktives stereoskopisches 3D
Bildverarbeitung	Integrierte Warping-und Überblendungsfunktion
Trapezkorrektur	Ja
Eingänge	1 x DP14/1 x HDMI21/4 x DP12)
Eingangsaufösungen	Einschließlich und bis zu: 3.840 x 2.400 bei 60 Hz, 3.840 x 2.160 bei 60 Hz 4.096 x 2.160 bei 60 Hz 2.560 x 1.600 bei 120 Hz
Farbtiefe der Eingabe	Up to 12Bits depending on set-up` s
Softwarewerkzeuge	Projektor Toolset und Android-App und iOS-App
Bedienung	IR RJ45
Netzwerk-Verbindung	10/100/1000 Mbit
Stromversorgungsanforderungen	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	764W Typical without overlap / 970W Typical with overlap / 1200W Max @230 volts
BTU pro Stunde	2404 BTU/h Typical 3763 BTU/h Maximum
Geräusentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	34 db(A)
Betriebstemperatur	10–40 °C (Meeresspiegel)
Standby-Leistung	< 0,5 W
Lagerungstemperatur	-20 bis 60 °C
24/7 operation	Yes
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20–80 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10–90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Abmessungen (BxTxH)	562 x 472 x 286 mm
Gewicht	31 kg (ohne Objektiv)
Standardzubehör	Netzkabel, kabellose Fernbedienung
Zertifizierungen	Konform zu IEC/EN/UL 62368-1 Entspricht den FCC-Regeln und -Vorschriften, Teil 15, Klasse A und CE EN55032 CISPR 32 (Emission)/EN55035 CISPR 35 (Immunität), Klasse A, RoHS
Gewährleistung	Erweiterbare 5-jährige Garantie auf Teile und Arbeitszeit

Generiert am: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.