

OverView cPR67 (Atlas CS4)

67" Display Wall system integrating 3-panel Poly-Silicon LCD technology with SXGA resolution.



Product specificaties

OVERVIEW CPR67 (ATLAS CS4)

General specifications	
Resolutie	SXGA
Beeldverhouding	5:4
Kleuren	16.7 millions
Lamp	• 100 Watt lamp • operation time 8,000 hours (average)
Wisselstroom	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
Vermogen	220 W
Luminantie	110 cd/m² 32 ftL
Helderheid	500 lumens
Contrast	350:1
Helderheidsuniformiteit	> 95%
Afmetingen structuur	• Diagonal 67" • Width 1335 mm / 52.56 in. • Height 1068 mm / 42.05 in. • Footprint 798 mm / 31.4 in. • Depth 942 mm / 37.1 in. • Socket heigth min 492 mm / 19.4 in.
Naleving van milieuwetgeving	• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F • Humidity: recommended 40% -60%, non condensing Typical for stiched screens.
Schermen	• high gain screens for high brightness and high contrast black screens for wide viewing angles • other screens on request

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

