

I600-4K8

8,000 ISO 流明、4K UHD、单芯片激光磷粉投影机



- 同类产品中最紧凑、最轻便的设计，重量不到 23 公斤 /50 磅
- SuperShift[®] 带来优质的 4K 超高清图像
- 单通道和多通道设置平稳集成
- 新一代巴可 Pulse 电子产品

I600-4K8 是一款轻巧的高分辨率投影机，具有 4K 超高清图像质量和 8,000 流明的亮度。这款单芯片投影平台注重持久的图像质量、多通道兼容性和紧凑的尺寸，是您的完美选择，适合需要高质量内容的各种应用。

I600 采用下一代巴可 Pulse 电子产品和我们独特的巴可 SuperShift[®] 技术，能够以最低的延迟实现更流畅的图像和更清晰的像素。激光磷粉光源确保卓越的色彩保真度和图像均匀度。

I600 平台具有可选的输入插槽、黑色或白色机身、全系列外围设备以及大量可替换 ILD 镜头（具有从 0.37 UST 到 7.4:1 远距离投射的可变比率），专为满足您的单通道和多通道安装需求而量身定制。

此外，单片投影机完全集成到巴可 Pulse 生态系统中，其中包括各种软件工具，如 Pulse Prospector、Pulse 移动应用程序、Pulse 工具集和投影机管理套件，可在现场和云端更轻松的控制投影机。此外，I600 用户还可以受益于巴可基于交换的服务模式和全球支持。

技术规格

I600-4K8

一般规格

注意	本文中提供的是初级规格
投影机类型	4K UHD 1 芯片 DLP 数字投影机
技术	0.8" DMD™
夜视镜用IR技术	否
分辨率	3840 x 2400 (4K 超高清) 1920 x 1200 (原生)
亮度	8000 ISO 流明
亮度均匀性	>90%
对比度	1,200:1
光源	蓝色激光磷粉, 带无机磷粉色轮
光源使用期限	20,000 小时
宽高比	16:10 原生
色彩空间	REC 709
安装角度	360° 旋转, 无限制
封装DLP™内核	是
24/7 operation	是
处理	Pulse 电子产品
色彩纠正	P7 RealColor™
CLO	是
梯形纠正	是
图像处理	内置曲面校正和融合
3D	Active stereoscopic 3D / Passive stereo compatible Max 4K @ 120Hz or WUXGA at 240Hz 1xHDMI™/1xDP frame sequential or through the optional 4xDP1.2 input board 同时处理两个信号源*
双画面	
镜片类型	ILD
光学镜片移动	Vertical up to 110% depending on lens Horizontal up to 30% depending on lens
投射比例	From 0.37 to 7.4
透镜范围	ILD 镜头-0.37:1 / 0.5:1 / 0.65-0.8:1 / 0.8-1.0:1 / 1.0-1.4:1 / 1.4-2.1:1 / 2.1-4.0:1 / 4.0-7.4:1
主镜头	不适用
输入	HDMI™2.1 (HDCP2.2) / DP1.4 / RJ45 Ethernet / USB(5v) / 12V out / BNC 3D sync in-out
可选输入	Quad DP1.2 Fiber SFP HDBaseT V3 Input Module DP1.2 HDMI™2.0 DUAL HDBaseT Quad 12G (+loop)
输入分辨率	包括高达: 1920x1200@240Hz 3840x2400@120Hz
输入色深	高达 36 bpp
软件工具	投影机工具集 + Android 应用程序 + iOS 应用程序 + IMS
控制	IR RJ45
网络连接	10/100/1000 Mbit, Wifi (through optional dongle)
用户界面	LCD 触摸本地键盘遥控器, 有线遥控器
网络浏览器	是
电力要求	100-240V/50-60Hz
功率消耗	640W (典型值)
待机功耗	< 0.5W
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	40 分贝(A)
工作温度	0°-40°C / 32°-104°F (海平面)
操作湿度	0% -80% 相对湿度 (不结露)
存储温度	-20 -60 °C
存储湿度	10 -90%相对湿度 (不结露)
尺寸(宽x长x高)	不含支脚: 504x524x207mm / 19.8 x 20.6 x 8.1in
净重	不带镜头: < 22.7 公斤/50 磅
标准配件	电源线、无线遥控器
机架	塑料盖
认证	符合 UL60950-1 与 EN60950-1 标准 符合 FCC 规范 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范以及 RoHS 标准
保修期	3 年部件和人工有限质保 最多延长至 5 年 维修: 单次更换
融合	horizontal and vertical edge blending
*	使用可选的 4x1.4 DP 输入板时支持

生成于: 30 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。