

CSC Basisstation

ClickShare draadloos basisstation



Hoewel niet altijd zichtbaar, is het Basisstation het brein van het ClickShare-systeem. Deze bewerkingseenheid ontvangt de draadloze streams van de Buttons en zorgt ervoor dat deze op de juiste manier worden gereproduceerd.

Product specificaties

CSC BASISSTATION

General specifications

Gewicht	2,6 kg/5,75 lb
Afmetingen (H x B x D)	181 (incl. antennes) x 260 x 276 mm (min.) / 7,125 (incl. antennes) x 10,236 x 10,9 inch (min.)
Stroomingang	100-240 V 50-60 Hz 0,75-3 A
Energieverbruik	Afsluiten: 2,5 W In bedrijf (standaard): 20 W Maximaal: 35 W

Laatst bijgewerkt: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

