

DP4K-36BLP

Smart Laser-Kinoprojektor für Leinwände von 23–27 mm (75–89 Fuß)



- **Reduzierte Gesamtbetriebskosten**
- **Sorgenfreiheit, die ihresgleichen sucht**
- **Hervorragende Bildqualität**

Entwickelt für große und mittlere Kinoleinwände liefert der DP4K-36BLP konsistente, gestochen scharfe Bilder mit hohem Kontrast und nativer 4K-Auflösung und einer Helligkeit von 35.000 Lumen.

Reduzierte Gesamtbetriebskosten

Durch den Wegfall von Kosten für Lampen bietet Ihnen der DP4K-36BLP einen sehr attraktiven TCO. Dank seines einzigartigen Kühlungssystems erzielt der Projektor bei normalen Nutzungsbedingungen ganze 30.000 Stunden konstante Helligkeit. Seine erheblich höhere optische Effizienz führt zu einer Stromersparnis von bis zu 40 %.

Sorgenfreiheit, die ihresgleichen sucht

Beim DP4K-36BLP werden sowohl die Betriebskosten als auch die Betriebskomplexität und die Arbeitskosten reduziert. Mit ihm können Sie die Betriebszeit erhöhen und sämtliche Kosten in Verbindung mit Lampen, der Verwaltung und der Wartung einsparen.

Hervorragende Bildqualität

Der DP4K-36BLP bietet konstante DCI-konforme Bildqualität mit nativer 4K-Auflösung, herausragender Farbkonstanz und höherem Kontrast auf weißen und silbernen Bildschirmen. Seine Lichtausgabe kann auf 30 % der ursprünglichen Helligkeit gedimmt werden und ermöglicht Ihnen so, 2D- und 3D-Vorstellungen von ein und demselben Projektor.

Nachrüstbar

Wenn Sie bereits über einen Projektor aus der Modellreihe B von Barco verfügen, können Sie Ihr aktuelles Lampengehäuse mittels eines einfachen On-Site-Upgrades durch ein einzigartiges Laser-Phosphor-Modul ersetzen.

Technische Daten**DP4K-36BLP****Allgemeine technische Daten**

Helligkeit	35.000 Lumen (typisch)
Natives Kontrastverhältnis	2.000:1 (typisch)
Primärobjektive	1,13–1,72; 1,35–1,86; 1,46–2,10; 1,65–2,60; 1,95–3,26; 2,53–4,98
Auflösung	4.096 x 2.160
Dauerhafte Helligkeitsstabilität	30.000 Std. @ bei durchschnittlichen Nutzungsbedingungen
Abmessungen (BxTxH)	Projektor: 754 x 1.129 x 604 mm/29,69 x 44,5 x 23,78 Zoll Kühler: 561,5 x 738,5 x 348 mm/22,11 x 29,07 x 13,7 Zoll
Gewicht	Projektor: 143 kg (315 lb) Kühler: 32 kg (70,6 lb)
Kühlflüssigkeit, Schlauchlänge	4 Schläuche; 0,5 m, 2,5 m, 5 m und 8 m (1,6 Fuß/8,2 Fuß/16,4 Fuß/26,2 Fuß)
Vertikale Trennung zwischen Kühler und Projektor	Maximal 3 m (10 Fuß) (höher oder niedriger)
Stromversorgungsanforderungen	Projektor: 3x 400V + N / 3x 220V Kühler: Stromversorgung läuft über Projektor
Wärmebelastung (max. Leistung)	13.023 BTU/h
Umgebungstemperatur	Max. 30 °C (86 °F) (Projektor und Kühler)
Umgebungsfeuchte	Max. 85 % (Projektor und Kühler)
Stromverbrauch	Projektor (einschl. Kühler): 4,0 kW
Medien-Server	Barcos Alchemy ICMP und andere IMB-Marken werden unterstützt.
Geräuschpegel	dB(A) @ 1 m: 67,6 dB(A) 62 dB(A) (halbe Kühlergeschwindigkeit)
3D-Systeme	Aktive Brillen- und Polarisationsysteme für Silver-Screens werden unterstützt. Farbordnungssysteme (Dolby3D und 6P) werden nicht unterstützt.
Sicherheitsanforderungen	Klasse 1, Risikogruppe 3 Sicherheit: Der Kunde hat entsprechende Vorsichtsmaßnahmen für Lasersicherheit gemäß den lokalen Bestimmungen für Lasershows zu beachten (Wahrung des Sicherheitsabstandes und -höhe). Sicherheit am Arbeitsplatz: Der Kunde hat Sicherheitsmaßnahmen zu treffen für: <ul style="list-style-type: none">■ Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz, wie von lokalen Behörden vorgeschrieben■ Grundlagenschulung zu Lasersicherheit für Betreiber■ Implementierung eines Lasersicherheitsprogramms im Unternehmen;■ Zugangsgewährung nur für geschulte Mitarbeiter: Bereichskennzeichnung etc.

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.