


T10

10mm 像素间距，模块化室外 LED 显示屏



- 机柜薄而轻
- 为室外固定安装而设计
- 全天候发挥出色性能

T10 拥有修长轻巧的机柜，带有共享电源和控制器，且只有四个校正调试点。因此，它具有更大的灵活性，可大幅缩短安装和校正调试时间，并大大减轻重量。T10 经过了台风测试、IP 等级评定并采用室外 SMD 技术，设计为用于全天候户外品牌和广告宣传的固定安装。

Unique cost-reducing design

T10 独特的设计消除了对自定义校准二级钢结构的需要，而基于瓦管间距的常规 LED 屏幕则需要采用这种结构。这款机型采用自支撑和可扩展机柜，可直接固定在主要附着点上，可显著降低安装和钢结构的费用。

Easy install

通过一套有限的组件，您可以构建任意大小的模块化机柜 - 上限由 8X5 个 LED 模块组成，每个模块为 40X40 厘米。T10 修长轻巧，厚度小于 140mm，全铝制成，可以挂到任何墙体上，并且可以从前面和背面轻松检修内部组件和电缆，而无需使用工具。

Revolutionary processing

除了提供出色的画质以外，T10 还配备革命性的 Infinipix™ 图像处理平台。Infinipix™ 具有出色的像素带宽性能，并与完全基于云计算的监视、控制和自动化诊断相结合。

Key benefits

- 出色的画质，宽广的视角
- 重量轻
- 安装成本低

- 无需精密支撑钢
- 出色的可靠性
- 便捷的前后维护
- 先进的基于网络的安装、监视和控制

技术规格

T10

一般规格	
像素间距	10.0毫米
LED配置	SMD
每个模块的像素	40 x 40（水平x垂直）（真实模式）
像素密度	10000/平方米
亮度	6000尼特（更大）
对比度	4,000:1
处理	16 位/色
水平观察角度	120°（50%亮度时）
垂直视角	-50°/+25°（50%亮度时）
功率消耗	600 瓦/平方米（更大）
操作电压	200-240V 50/60Hz
LED使用期限	100000小时
散热	2046 BTU/小时/平方米（更大）
工作温度	-20/+50°C
工作湿度	10-95%
IP等级	整个机柜的防护等级为IP54。前侧符合IP65
尺寸	机壳尺寸：例如 8 个模块宽度和 5 个模块高度的机壳：3200 x 2000 x 150 毫米 (W x H x D)
净重	重量/模块：每平方米LED显示器40千克（88磅）。一个模块的平均重量为6.4 千克（14.11 磅）
可维护性	正面和背面
认证	CE、ETL、FCC A类、CEBEC、RoHS、WEEE

生成于：10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

