

PXP15

用于病房的15.6英寸轻量终端



- 重量轻、能效高的智能床旁终端
- 无与伦比的交互式病人体验
- 支持IPTV和大多数主要的媒体协议

PXP15终端是巴可公司互动性病人护理之病人体验平台的核心。它是一个重量轻、能效高的智能终端，可以访问大量高端应用程序：从广受欢迎的全高清画质电视和视频流服务到临床服务、新闻、杂志、天气预报等。

专为巴可病人体验平台而打造，由巴可病人体验平台提供支持

PXP硬件产品是由软件专家为互动性病人护理而设计的。这意味着，我们知道如何无缝结合使用硬件和软件。PXP15是专为我们的病人体验平台而设计的。

重量轻、能效高

PXP15是巴可公司重量更轻、能效更高的床旁终端。其重量仅为1.8千克，由于采用以太网供电，耗电量仅为13瓦。这样，终端可以轻松地竖直安装在任何地方，并且可从一根连接线进行操作。PXP15配有75x75和100x100 VESA安装孔，因而兼容

各种符合人体工程学的安装解决方案，包括巴可公司更新的轻量级系列，例如AC-ARS6安装臂。

病人参与和赋权

巴可公司的PXP为病人提供丰富的娱乐体验。通过PXP15床旁终端，即使在医院里，病人也不会错过自己喜爱的电视或广播节目。他们可以上网、玩游戏、点播视频等。终端具有全高清分辨率和多点触摸屏，让病人在住院期间保持愉悦心情。

个性化的病人体验

这款可选的智能手柄具有一体式键盘和可选的服务呼叫按钮，进一步增强病人舒适度。通过采用集成式智能卡和RFID读卡器验证病人身份，病人可以使用众多个性化服务，如餐食预定、用药信息和有关护理小组的信息。这样，PXP15可提供更个性化的病人体验。

IPTV播放器

PXP15可以用作IPTV系统的一部分，用于从IPTV网关或直接的IP输入播放现有IPTV内容。PXP15支持更主要的媒体协议、视频和音乐格式，能够适应更新的app开发进展。

扩展网络

使用2.4 GHz或5 GHz的WiFi天线，可将PXP15连接至现有的LAN或WiFi网络，无需特别的技术知识。当通过LAN连接时，甚至可以同时在所有或某些房间中设置WiFi接入点，这样您就可以扩展网络并提供无线网络访问，无需额外的花费。

- 巴可公司重量更轻、能效更高的终端
- 专为巴可病人体验平台而打造，由巴可病人体验平台提供支持
- 令人难以置信的全高清分辨率触摸屏信息娱乐体验
- 获得个性化服务，例如订餐和医学信息
- 播放现有IPTV内容，支持大多数媒体协议
- 可扩展网络，无需额外的花费

技术规格

PXP15

一般规格

显示器	15.6英寸全高清 (1920x1080) , 宽屏 (宽高比16:9) 可视角度80°/80°水平/垂直 LED背光灯, 亮度>250 cd/m2, 典型
CPU	ARM Cortex A17, 四核1.8 GHz
图形芯片组	硬件加速视频解码支持 (H.264和MPEG-2) 支持UDP多播视频流传输
存储容量	8 GB, 机载
系统内存	2 GB
操作系统	Android 5.1 (预安装)
连接性	千兆以太网, RJ45 (在后侧, VESA机架下方), 带PoE支架 (见下) 2个USB 2.0 (底部x1, 后侧VESA机架下方x1) 耳机接口, 3.5mm迷你插孔 (底部x2) 智能手柄接口 (侧面x1), 与可选JAO智能手柄兼容 服务呼叫接口, 用于与可选的JAO智能手柄上的服务呼叫按钮一起使用, RJ11 6P6C (背面x1) 额定输入: +12V至+48V @ 更大20mA
用户界面	电容式10点多点触摸屏 电容式前置玻璃面板触摸按键: 1 x 电源开/关 2 x 音量控制 2 x 通道控制 1 x Home 重置按钮
网络摄像头	集成式HD摄像头 (720p), 带隐蔽式LED指示灯
音频	集成立体声扬声器、2 x 2瓦 内置数字麦克风
医疗环境考虑	抗菌材料 (塑料机箱) 无风扇设计, 采用被动冷却概念, 无通风口, 无移动部件 IP65正面 钢化玻璃, 表面硬度6H
认证	CE、FCC
颜色	巴可白盖子, 黑色边框正面玻璃
尺寸	404 x 253 x 40毫米 VESA支架、兼容75x75和100x100
净重	1.8千克
电源	宽范围DC输入 (9-36V) 医疗级EN/UL 60601-1认可电源 (可选) 以太网供电: 符合PoE IEEE 802.3af-2003
功率消耗	更大12.95瓦
保修期	24个月的标准保修
配件	
SCR和RFID二合一阅读器	Combo智能读卡器 (SCR) + 高频RFID读卡器, 带RFID非接触式读卡器和插卡卡槽 支持非接触式RFID卡: -MiFare Classic (ISO14443-A) 支持接触式卡 -CPU和存储器类型的智能卡: -ISO 7816智能卡 (T=0/T=1协议) -I2C存储卡24CX、SLE4418、SLE4428、SLE4432、SLE4442、SLE6636、AT88SC1608、AT45D041
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac双频2.4GHz & 5GHz (支持的通道: 36-48 & 149-165)
蓝牙	BT4.0, 蓝牙低功耗 (BLE) 支持
电话听筒	JAO智能手柄, 带手机、挂断开关和薄膜按键, 以及可选的遥控按钮、服务呼叫功能、2D条形码扫描器 配备支架)
维修服务呼叫	可选, 在JAO智能手柄上
其他规格	
工作温度	0°C至40°C
操作湿度	20% -80% (非冷凝)
操作压力	50 kPa -106 kPa
操作高度	长达3000m

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。