

ClickShare CSM-1

ワイヤレスプレゼンテーションシステム - Barco ClickShare - CSM-1



ClickShareは、Barcoのワイヤレスプレゼンテーションおよびコラボレーションシステムです。本製品を利用すると、会議の出席者は誰でも会議室の中央に設置されたスクリーンにお手元のコンテンツを映し出せます。

卓越したユーザー体験

ボタンを1回クリックするだけで、お手元のノートパソコン、タブレットやスマートフォンのコンテンツを会議室の大型画面に表示できます。この結果、会議出席者全員が意思決定プロセスにおいて、より積極的に会議に参加できるようになります。究極の簡易性と卓越したユーザー体験を組み合わせることで、ClickShareのユーザーは誰でもすばやく画面にプレゼンテーションを表示できます。安定性があり、操作が簡単で、IT担当者が介入する回数を大幅に抑えられます。

デバイスを利用して、瞬時にスクリーンに表示

ClickShare CSM-1セットは、USBから電源供給される2つのデバイス（ClickShareボタン）と1台のベースユニットで構成されます。ベースユニットはミーティングルームのビジュアライゼーションシステムに固定接続されており、必要なすべての処理を行います。ボタンをお使いのPCまたはMACに接続するだけで、プレゼンテーションを会議室の大型画面に映し出すことができます。アプリケーションを起動して、ClickShareボタンをクリックすると、デスクトップの画面が大型ビジュアライゼーションシステムにワイヤレスで直ちに転送されます。また、スマートフォンやタブレット（iOSまたはアンドロイド搭載）を使用する場合、簡単なアプリケーションを利用してコンテンツを共有することもできます。最大で2人まで同時にコンテンツを画面に表示できます。

動作方法

ClickShare CSM セットは、USBから電源供給される2つのデバイス(ClickShare ボタン)と1台のベース・ユニットから構成されます。Base Unitは会議室の可視化システムに固定接続されており、必要なすべての処理を行います。Buttonをお使いのPCまたはMACに接続するだけで、プレゼンテーションを会議室の大型画面に映し出すことがで

きます。アプリケーションを起動して、ClickShare Buttonをクリックすると、デスクトップの画面が大型可視化システムにワイヤレスでただちに転送されます。さらに、ClickShareによりラップトップの解像度が妨げられないため、画面内容は自動的に最適な形で表示されます。

自信とコラボレーション

ClickShareは確実に機能します。ラップトップを会議室のディスプレイに接続しようとして無駄に費やした時間を考えると、確実に機能するという事実は発表者に大きな安心をもたらします。その結果、確固とした自信を持つことができ、より優れたプレゼンテーションを発表できるようになります。AndroidやiOSにClickShareアプリを使用すれば、ユーザーはタブレットやスマートホンからコンテンツを取り出して、ClickShareで会議室のスクリーンに映し出すことができます。

小型でありながらパワフル

ClickShareのCSM Base Unitは会議室向けに考案された製品で、あらゆる企業において予算内でClickShareの核となる機能をご提供いたします。

ClickShareの一般的特徴

ボタン

拡張型デスクトップ

インストール不要

モバイル

確実に機能する無線

動画および音声

CSM独自の機能

ClickShare CSM セットは、2つのデバイス(ClickShare Button)と1台の Base Unit から構成されます

ClickShare CSM セットは、2つのデバイス(ClickShare Button)と1台の Base Unit から構成されます

ClickShare CSM セットは、2つのデバイス(ClickShare Button)と1台の Base Unit から構成されます

ClickShare CSM セットは、2つのデバイス(ClickShare Button)と1台の Base Unit から構成されます

クリックして、ノートパソコンの画面を会議室の大きなディスプレイに映し出します

クリックして、ノートパソコンの画面を会議室の大きなディスプレイに映し出します

クリックして、ノートパソコンの画面を会議室の大きなディスプレイに映し出します

クリックして、ノートパソコンの画面を会議室の大きなディスプレイに映し出します

2人までのユーザーが画面上で共有

2人までのユーザーが画面上で共有

2人までのユーザーが画面上で共有

最大で8つの ClickShare Button を同時に CSM Base Unit に接続可能

最大で8つの ClickShare Button を同時に CSM Base Unit に接続可能

最大で8つの ClickShare Button を同時に CSM Base Unit に接続可能

最大で8つの ClickShare Button を同時に CSM Base Unit に接続可能

遅延動画/音声 <100 ms

遅延動画/音声 <100 ms

遅延動画/音声 <100 ms

遅延動画/音声 <100 ms

動作方法

ClickShare の開発にあたり、常に 1 つの項目が優先度リストのトップに掲げられていました。それは、すべてのユーザーに対して最も自然なユーザー・エクスペリエンスを創造することです。しかし、当然のことながら、すべてのユーザーや会社が、同じとは限りません。このため、当社では、ClickShare の着手にあたり、あらゆるニーズを満たすように、多くのことを予測しています。

ラップトップ画面の内容を大会議室のディスプレイに送信するため、ClickShare は、デスクトップ・スクレーピングを使用します。これには、使用するコンピュータで実行してグラフィックカードから情報を取得するアプリケーションが必要です。

会議の開始では、ClickShare を使用するため、ユーザーは、ClickShare Button を USB ポートにプラグします。プラグインすると、Button のライトが白く点滅し、ペンディング状態であることを示し、複数のシナリオが可能になります。

1. ラップトップにインストールしない

スクリーン・スクレーピング・アプリケーションは、ClickShare Button の大容量ストレージ・スペースで利用可能です。My Computer (Windows) または Finder (Mac) でブラウズして ClickShare ドライブを開きます。ClickShare アプリケーションを見つけ、ダブルクリックすると起動できます。アプリケーションが起動されると、ClickShare Button は Base Unit に接続します。

2. サービスのインストール

会議ごとに起動する手間を省くには、ご使用のラップトップにサービスをインストールする選択が可能です。このスターター・サービス・インストーラーは、ClickShare ドライブでも見つけることができます。インストールされると、このサービスは、バックグラウンドで実行されます。ClickShare Button がプラグインされたことを検出すると、直ちにスクリーン・スクレーピング・アプリケーションが起動し、ClickShare Base Unit との接続を開始します。このサービスをインストールするには、ラップトップでの管理者権限が必要です。

3. プリインストール済みサービス

個々のユーザーの便宜を図るため、会社の IT 部門は、上記のサービスを会社すべてのラップトップにプリインストールすることができます。つまり、ユーザーは、アプリケーションの心配をすることが一切不要となり、ClickShare Button をコンピュータに接続し、ボタンを押して共有を開始すれば、ClickShare が利用できます。

アプリケーションが起動して、Base Unit との接続が確立した後、Button は、白く一定に点灯します。会議中、すべてのユーザーは、Button を単にクリックするだけで、共有の開始や停止ができます。会議の終了で Button を USB ポートから外すと、アプリケーションは、数秒後に自動的に閉じて、コンピュータ上にトレースを残しません。

注：これらの活動は、コンピュータの CPU 負荷およびバッテリー自律性に影響を与えます。

技術仕様

CLICKSHARE CSM-1

ClickShare Base Unit 寸法	
重量	530g / 1.17lbs (アンテナ含む)
寸法 (HxWxD)	アンテナを除く:37mm x 186mm x 85mm / 1.457 インチ x 7.323 インチ x 3.346 インチ アンテナを含む:125mm x 186mm x 121mm x / 4.921 インチ x 7.323 インチ x 4.763 インチ
消費電力	スタンバイ 3.5 W 動作 (通常):6W 最大:7.5 -9.7W
一般仕様	
AirPlay のサポート	iOS ミラーリング (AirPlay) iOS 9.0 から iOS 10.2 まで / Mac OS 10.12 El Capitan 以降
Google Cast 非対応	Google Cast 非対応
オペレーティング・システム	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 ビット macOS 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 & v6 (ClickShare アプリ) iOS 8 & 9 (ClickShare アプリ)
ビデオ出力	HDMI (動画および音声)、15 ピン VGA
フレームレート	最大 30 fps、環境により変動
出力解像度	HDMI:1280x720 (720P)、1920x1080 (1080p) VGA:SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA+(1280x800) / 1360 * 768 / 1440 * 900
画面上の同時ソース数	2 (Buttons から 2 つ、モバイル装置から 1 つ)
同時接続数	8
オーディオ	無線品質 16bits 22KHz (非同期)、音声ジャックまたは HDMI 経由
iPad、iPhone、Android との互換性	静的コンテンツは、ClickShare Presenter アプリ から利用可能です。
拡張型デスクトップ	利用可能 (グラフィック・カードのドライバーに依存)
認証プロトコル	WPA2-PSK
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n
データ・レート・ワイヤレス	300Mbps 以下
接続距離	ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 フィート)、環境により変動
周波数帯域	2.4 GHz および 5 GHz (DFS チャンネルは非対応)
電力	外部電源アダプタ DC 5V 入力 2.6A (セットに同梱)
接続	USB ホスト x 2 RJ-45 LAN ポート オーディオ・アナログ・ライン出力ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)
適用温度範囲	動作:0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 保管:-10°C ~ +60°C (+14°F ~ +140°F)
湿度	保管:0 ~ 90% 相対湿度、結露なきこと 操作:0 ~ 80% 相対湿度、結露なきこと
ウォールマウント	セットに同梱
証明書	FCC/CE
保証	3 年間が標準 5 年まで延長可能

生成日:15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。