

# ClickShare CX-20

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs



- **Modèle de conférence sans fil d'entrée de gamme**
- **Organisez des réunions vidéo à partir de votre ordinateur portable**
- **ClickShare Button emblématique pour les employés et les invités**
- **100% secure, encrypted and cloud-managed**

ClickShare CX-20 permet de réaliser des conférences sans fil dans les petites salles de réunion. When you walk into the meeting room, ClickShare automatically connects you to room devices like cameras, mics, speakers, sound bars and displays.

Start a meeting from your laptop within seconds, using your preferred video conferencing platform. Make hybrid meetings easy, with just one click on the ClickShare Button or the ClickShare App, both for employees and guests.

## Spécifications techniques

## CLICKSHARE CX-20

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 gr
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures. Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom. Configuration minimale : Processeur Dual Core Intel i3 / RAM 8 Go / Système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mojave dernière version Recommandé : processeur 4-Core Intel i5 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou Mac OS dernière version
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Bureau et mobile
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximum de connexions simultanées (avec 32 Boutons et/ou Application)	
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et WiFi *
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

Crée le : 08 Aug 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur [www.barco.com](http://www.barco.com).