

可立享无线全向麦

无线全向麦超 4 米远距拾音



- 灵活扩展，多个级联
- 精准拾音，每一句发言都被清晰捕捉
- AI 降噪，智能过滤百余种背景噪音，让会议专注于沟通
- 无线连接，简化部署
- 8 阵列波束成形麦克风，全向拾音

可立享无线全向麦，可搭配可立享会议屏，也可独立使用，即插即用，无需复杂配置。即可轻松扩展会议空间的音频覆盖。适用于中大型会议室，有效提升拾音覆盖范围与会议沟通体验。

技术规格

可立享无线全向麦

麦克风	
麦克风数量	8 个波束成形 MEMS 麦克风
拾音距离	4米
敏感度	-35dB±1dB
频率响应	100~12KHz
采样率	48Khz
回声消除	是
噪声抑制	是
自动增益控制	是
扬声器	
扬声器数量	1
输出功率	4w
总谐波失真	1kHz<1% (在 1W)
功率	
电源	直流 54V
电源线	国标, 1米长度
最大工作功耗	小于 8 瓦
一般规格	
秘钥	1*静音, 1*音量+, 1*音量-
光	1*静音, 1*音量+, 1*音量-, 1*有线连接, 1*无线连接
级联数	4
语言	中文 / 英文
连接	
端口	2*RJ45, 1*USB-C, 1*DC (电源)
连接类型	RJ45/USB-C/无线 USB Dongle
配件	
电源线	1
USB 电缆	1 (USB-C 至 USB-A)
RJ45 电缆	1
USB Dongle	1
储物盒	是
环境	
运行温度	0°C~40°C
运行湿度	10% ~ 90% 相对湿度
存储温度	-20°C~60°C
存储湿度	10% ~ 90% 相对湿度
高度	≤5000 米

生成于：29 May 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。