

# Acsar 2

Scaler e router potenti, e tuttavia estremamente facili da utilizzare, progettati per convertire ogni segnale in entrata in un ingresso digitale DVI della testa del proiettore digitale D-Cine PREMIERE DP100.



## Specifiche tecniche

## ACSAR 2

### Specifiche generali

Ingressi video	Moduli: Inseribili a caldo Slot: 4; inserimento da pannello anteriore, "click and play" -SDI -HD SDI -Video composito analogico e -S-video con decoder digitale (completo, standard PAL, NTSC e SECAM) -DVI -Video YUV/RGB
Elaborazione interna	16 bit
Uscita	2048 x 1080 a 24/50/60 Hz  Anteprima uscita analogica RGB 2048 x 1080 a 60Hz con OSD
Connessioni interfaccia di comunicazione	Interno
PIP (Picture-In-Picture)	Funzionalità PIP (Picture in Picture) x 4; qualsiasi ingresso, qualsiasi dimensione
Alimentazione	Tramite alimentatore del proiettore
Dimensioni	Rack da 19" (l) x 1u (a) x 500 mm (p) con moduli di ingresso
Accessori standard	Telecomando RC5 Barco (fornito)
Peso	9,94 kg completamente caricato

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.