

# Verspannrahmen G100

Verspannrahmen für die G100-Serie



Verspannrahmen für die G100-Serie (\*)

(\*) Wenn das UST-Objektiv (R9802360) mit dem Verspannrahmen G100 (R9802681) kombiniert wird, ist ein minimaler Lens-Shift erforderlich, um Schatten zu vermeiden. Bezogen auf die mittlere Position muss das Objektiv um mindestens 8 % nach oben und um mindestens 21 % nach rechts verschoben werden (100 % = halbe Bildhöhe/-breite). Die abnehmbare vordere Stange des Rahmens sollte ebenfalls entfernt werden.

Es wird nicht empfohlen, den Verspannrahmen G100 zu verwenden, wenn Sie ein Dual-Stacking-Setup mit dem UST-Objektiv aufbauen.

**Technische Daten****VERSPANNRAHMEN G100****Allgemeine technische Daten**

Größe 88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34,9 x 30,8 x 17,1 Zoll

Gewicht 25.4 kg / 56 lbs

Generiert am: 15 Mar 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).