

LC-5621

ЖК-монитор с четырехкратным разрешением высокой четкости с диагональю 56 дюймов



Технические характеристики

LC-5621

Общие характеристики	
Технология	TFT LCD
Разрешение	3840x2160
Срок эксплуатации	50,000h average
Цвета	16.8 million
Цветовая гамма	75% NTSC
Форматное соотношение	16:9
Угол обзора	176°/176°
Время ответа	6.5 ms
Точек на дюйм	78 dpi
Установка цветности	5600K, 6500K, 7500K, 8500K, 9300K, User (R, G, B sliders)
Уровень контрастности	1200:1
Яркость	400cd/m²
Стандартные входы	Two Dual-link DVI inputs
Поддерживаемое разрешение	3840x2160 (1920x2160 on each DVI input)
Контроль	-RS232 control; Baud-rate: 9600 -On Screen Display (OSD) -IR remote control
Ввод	85V-264V (50Hz-60Hz)
Акустический Шум	21 dB(A) with default brightness value
Энергопотребление	500W
Рабочая температура	5° to 35°C (41° to 95°F)
Влажность	Nom 75% @ 35°C > (95°F)
Соответствие регулирования	CE, UL, FCC A, TÜV, VCCI Class A
Охлаждение	Fans for optimized cooling
Диагональ деятельного экрана	56.2" (1,427.5 mm)
Область деятельного экрана	1,244 x 700 mm (48.98" x 27.56")
Габариты	1,345 x 801 x 135 mm (53" x 31.54" x 5.31") without stand
Вес	53kg (117 lbs) without stand 58kg (128 lbs) with stand
Переднее стекло	Future option
Подвешивание	VESA (Table stands included. Mounts are optional.)
Гарантия	Warranty of the Product is two years. Image retention resulting from prolonged continuous usage is covered only under strict specifications.

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

